



# Pied réglable pour profilé alu.

## ACLALF

- Pied ajustable sans outils pour profilés aluminium

- Matière :

Nylon noir PA renforcé fibre de verre



### Avantages

- Montage simple après taraudage du trou central du profilé aluminium PRF4545

- Supporte jusqu'à 150 kg



**Idéal pour poste de travail**



Montage

**-40%**<sup>0/\*\*</sup>

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	B	H	N	ØM	B1	ØD	Charge maxi. (kg)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-ALF45-8-M8	45	45-65	8	M8	28	6,5	150	80	✓	5,72 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarifs 2020 - Dimensions en mm

## Nos autres produits



GDR880  
Guide droit pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



TOL  
Tête orientable, Longue




ABL100000  
Brosse antistatique, Pour surfaces sensibles



CHAB  
Charnière à butée intégrée, Charnière



VTA  
Limiteur de couple à friction Vari-Tork®, 0,53 à 1,32 Nm



PRF-GPA  
Guidage pour profilé aluminium, Rail Parallèle



FBL4004\_K7  
Brosse au mètre, Polyamide - moyenne taille



PRF\_PF  
Patte de fixation pour profilé aluminium, Patte de fixation



PTAF100-PAMF100  
Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Ø 100



CHAC4040NP  
Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non



LRR22  
Verrou à ressort petite dimension, Aluminium



ZA  
Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé

## Produits complémentaires



PRF4545\_P  
Profilé aluminium pelable, 45 x 45 mm