



# Butée à aimant pour profilé aluminium

## Fermeture par magnétisme

## ACLAPA

- Système de fermeture rapide pour porte
- Matière :  
Nylon noir, renforcés fibres  
de verre
- Force de maintien : 30N à 50N environ

### Avantage



- Adaptable aux profilés aluminium PRF

### Info

- Livré sans visserie de fixation  
(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327)  
et BHC6 (tome 1 p.558))
- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Contre vis selon DIN921	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-APA-20	M4x5	20	28	17	7,7	4,3	8	6	14	12	9	✓	4,17 €
ACL-APA-30	M5x6	30	40	28	13,5	6,3	10,5	10	20	18,4	39	✓	5,55 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PSG08  
Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



ERC  
Embout rapide inox pour câble, Embout à œil



MPB  
Entretoise hexagonale, Laiton



T10\_30\_AL  
Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T10 al...



BAC105  
Bac à bec, 8mm




ERT  
Ecrrou plaquette, Pour rainure en T



MFB\_MHB  
Engrenage conique plastique moulé (nylon), 4:1



PSG125S  
Engrenage droit de précision, Inox 303



T5M\_T10M  
Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane



PR40  
Pied à rotule Ø40, Ø 40



CABPVC  
Câble acier galvanisé avec PVC transparent, Acier galvanisé avec



VB  
Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Inox

## Produits complémentaires



PRF4545  
Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL  
Ecrrou pour profilé aluminium, Ecrrou carré à languette acier



ACL-APB  
Butée de porte pour profilé aluminium, Butée de porte magnétique