



# Butée à aimant pour profilé aluminium

## Fermeture par magnétisme

## ACLAPA

- Système de fermeture rapide pour porte
- Matière :  
Nylon noir, renforcés fibres  
de verre
- Force de maintien : 30N à 50N environ

### Avantage



- Adaptable aux profilés aluminium PRF

### Info

- Livré sans visserie de fixation  
(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327)  
et BHC6 (tome 1 p.558))
- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Contre vis selon DIN921	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-APA-20	M4x5	20	28	17	7,7	4,3	8	6	14	12	9	✓	4,17 €
ACL-APA-30	M5x6	30	40	28	13,5	6,3	10,5	10	20	18,4	39	✓	5,55 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



EX

Arbre inox, Arbre double pour réducteurs E



GLT2-27

Glissières télescopiques acier pour montage en rainure, Extension...



GARQT

Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour



VT

Limiteur de couple à friction Vari-Tork®, 0,53 à 1,32 Nm



GCL

Chariot pour glissière linéaire à billes inox, Chariot - de 516 N...



CHM50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm



ACLEFS

Ancrage pour profilé aluminium, Standard



PTA40

Pied articulé à embase tôle Ø 40, jusqu'à 30000N



PSG1

Engrenage droit de précision, Acier 20NCd2 cémenté



PRF\_GAL

Galet pour profilé aluminium, Kit de fixation pour galet



RBNpl

Roulette pivotante à platine, Acier - Caoutchouc



GCB880

Guide courbe pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881

### Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm



PRF\_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier



ACL-APB

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée de porte magnétique