



# Charnière pour profilé aluminium

Ajustable dans une direction

ACLCHAR

## - Charnière en façade pour profilés aluminium PRF4545

- Fixation à l'aide de vis DIN 7984 ou DIN 7380 M6 (non fournie)

- Matières :


Aluminium injecté

Axe inox


### Avantages

- Les trous oblongs permettent de rattraper les défauts de montages dûs au fléchissement lié au poids et à la longueur

Avec trous oblongs pour réglage



Les trous oblongs permettent de rattraper le jeu et les défauts d'alignement



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	A	B	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-CHAR78-96	50	78	169,5	✓	12,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB  
04/2021

HPC

## Nos autres produits



AC144

Crochet plat pour  
grenouillère, 22mm



BIMSS

Bouton d'indexage  
miniature, miniature  
inox



APB\_BOU

Bouchon de sûreté,  
Bouchon de sûreté



UCP\_SS

Palier à chapeau tout  
inox, Inox



CLLCLLP

Tourillon série longue,  
Acier - série longue



GLT3-46

Glissières  
télescopiques acier,  
Extension intégrale



PLM-C

Aimant plat de  
maintien, Aimant plat  
de maintien




RGS

Accouplement sans  
jeu Rotex® GS, de 0,5  
à 190Nm



BLH20

Renvoi d'angle, de  
0,53 à 1,77 Nm



PRF\_CHA D

Charnière et  
articulation, Charnière  
dégondable



BAC105

Bac à bec, 8mm



SCA

Serre-câble plat, Acier

## Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm