

Ancrage pour profilé aluminium



ACLEFS



Equerre de fixation au sol

- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol

- Matière :
Zamak

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF
- Attention : Pour profilé de section supérieure à 40 mm



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EFS-160	8	110	✓	12,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Ancrage pour profilé aluminium

Equerre de fixation au sol ajustable ACLEFS/A

- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol



Matière :

Zamak

Avantages

- Ajustable
- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Ajustable



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour profilé (mm)	A	B	C	D	E	Hauteur de réglage	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EFS-120/A	30 mini	120	15	45	28	19	52	88	✓	13,90 €
ACL-EFS-160/A	40 mini	160	20	60	38	29	72	120	✓	19,22 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/min + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2021

HPC

Nos autres produits



LBE
Douille à billes
miniature, Miniature



PM2
Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé



Q7
Roulement à billes à
contact oblique, Acier




TCC_SS
Tendeur à 2 crochets
inox, Inox



MSP23
Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,
cylindrique Ø23 av...



BPM-Z
Poussoir plastique à
bille à ressort avec
fente, Corps plastique
+...



PRF PSP_PR
Profilé d'habillage
pour profilé
aluminium, A insérer
dans les ...



BOX-TOR-G
Coffret de joints
toriques en nitrile,
3,00 x 1,50mm à
30,20 x 3,00



UFX
Accouplement
élastique Uneflex®,
eco



RVM25
Réducteur manuel,
Renvoi d'angle



CNA-CNG
Platine en équerre,
Platine en équerre
pour chape



MFB_MHB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 4:1

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm