

Ancrage pour profilé aluminium



ACLEFS



Equerre de fixation au sol

- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol

- Matière :
Zamak

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF
- Attention : Pour profilé de section supérieure à 40 mm



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EFS-160	8	110	✓	12,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Ancrage pour profilé aluminium

Equerre de fixation au sol ajustable ACLEFS/A

- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol



Matière :

Zamak

Avantages

- Ajustable
- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Ajustable



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour profilé (mm)	A	B	C	D	E	Hauteur de réglage	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EFS-120/A	30 mini	120	15	45	28	19	52	88	✓	13,90 €
ACL-EFS-160/A	40 mini	160	20	60	38	29	72	120	✓	19,22 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PTA40ssEB

Pied articulé à embase tôle Ø40, Ø 40



PTKFss

Ecrou borgne pour pied agroalimentaire, Ecrou borgne inox - norme 3A



H02SS

Cardan simple à aiguilles inox, Sollicitation intensive DIN808-7551



BAC105

Bac à bec, 8mm



RFK28C

Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 130Nm



FF20

Réducteur à arbres parallèles, de 5,80 à 23 Nm



NTMdl

Vis de pression bout en delrin, à bout delrin



NCT_AT

Noix de connexion, A angle variable



SERB

Serrure batteuse, Serrure batteuse



QNJ

Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague intérieure



MHPGR

Manivelle à poignée tournante rabattable, MHPGR



SBF

Palier applique étanche agro-alimentaire, ouvert

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm