

Equerre pour profilé aluminium



ACLEPP

Pour assembler 2 profilés

- Pour assembler des profilés aluminium à angle droit

- Matière :

Aluminium anodisé

- Pour profilé 1 rainure

Avantage

- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Info


- Livré sans visserie





ACL-EPP2-4545




ACL-EPP4-4590



ACL-EPP2- 4545



ACL-EPP4-4590



REMISES

| | | | |
|------|------|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Version | L | B | H | A | C | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|---------------|---------|----|----|---|----|------|----|-----------|--------|------------------|
| ACL-EPP2-4545 | 2 trous | 45 | 41 | 6 | - | 22,5 | 9 | 55 | ✓ | 3,09 € |
| ACL-EPP4-4590 | 4 trous | 90 | 41 | 6 | 45 | 22,5 | 9 | 112 | ✓ | 6,18 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Equerre pour profilé aluminium

Pour assembler 2 profilés

ACLEPP

- Pour assembler des profilés aluminium à angle droit
- Matière :
Aluminium anodisé
- Pour profilé 2 rainure

Avantage

- Adaptable aux profilés aluminium PRF 4590

Info



- Livré sans visserie





ACL-EPP4-9045



ACL-EPP8-9090



ACL-EPP4-9045



ACL-EPP8-9090

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Version | L | B | H | A | C | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|---------------|---------|----|----|---|----|------|----|-----------|--------|------------------|
| ACL-EPP4-9045 | 4 trous | 45 | 86 | 6 | 45 | 22,5 | 9 | 112 | ✓ | 6,38 € |
| ACL-EPP8-9090 | 8 trous | 90 | 86 | 6 | 45 | 22,5 | 9 | 235 | ✓ | 11,47 € |


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



GMK17_BROSSE

Brosse guide, Brosse - support conique



PRF_JL6

Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lè...



DOMI80

Accessoires de liaison, Platine



DHX

Goupille extractible, extractible DIN 7979D



AC

Crochet pour grenouillère, 20mm



CLSCLP_SS

Chape série courte inox, Courte inox




VPRA_M

Volant à poignée tournante, Plastique thermdurcissable - Moyeu inox



UGH20

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø20



PTBss

Piton boulon à œil inox , Inox



GLT3-46

Glissières télescopiques acier, Extension intégrale



GET-AL

Accouplement élastique aluminium série éco., Aluminium



COA-COG

Platine en applique, Platine en applique pour rotule

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm