

- Fermeture manuelle par accrochage
- Goupille pour axe fourni
- Matière :  
Caoutchouc noir 65/70 shore

**Avantage**



- Grande souplesse d'utilisation

**Info.**

- Vendu par multiple, nous contacter

**Accessoires**

- Voir crochet ACM-AZ-32 et ACM-BZ-32 et chape ACM-DZ-23 (tome 1 p.182, tome 1 p.183)

**REMISES**

Qté	1+	51+	101+	250+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Référence	E			A	B	ØD	Ød1	Ød	Stock*	Prix Uni. 1 à 50
	L	Au repos	En tension							
ACM-TRI-120	120	74	77 +/2	54	25	19	25	4	✓	6,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



RMSA  
Amortisseur de chocs réglable, Réglable



PF60  
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 118 Nm



PFC  
Pied fixe, Mise à niveau de petits éléments



MRS  
Crémaillère section carrée, Inox



DOMI50  
Kit de raccordement, Kit de raccordement XY



TSM T10M  
Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



CMM\_SS  
Embout à rotule mâle DIN ISO12240-4, Inox / bronze - Série écono...



CM\_CO  
Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...




PW\_PWG05  
Vis sans fin de précision, Acier



DB  
Engrenage conique acier, 2:1



PRFSRAD  
Serrure double pour profilé aluminium, Serrure double rapide



PB  
Roulement plastique à contact radial, Plastique - billes verre

## Produits complémentaires



ACM\_AZ  
Crochet pour attache-capot manuelle, Crochet



ACM\_DZ  
Chape pour attache-capot manuelle, Chape



GEC  
Grenouillère caoutchouc avec gâche, Verrouillable