

Anneau de levage femelle **DIN582** Inx Aci **DIN**

ADL_F

En acier ou en inox

- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir
Inox 316

Montage

- Utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer des tiges filetées

- visser à fond jusqu'à l'embase

L'effort de levage doit se faire dans l'axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l'anneau.


L'utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d'une charge à soulever en aluminium, devisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée

Info.

CMU : Charge Maximale Utile

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5



Anneau de levage acier



Anneau de levage inox

sur l'acier
-17%^{***}
sur l'inox
-6%^{***}

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	Ød	H	ØD1	ØD2	ØG	E	ØS	CMU (kg)	CMU à 45° (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Anneau acier												
ADL-6F	M6	36	36	20	22	9	9	90	60	0,060	✓	1,93 €
ADL-8F	M8	36	36	20	21	11	9	140	95	0,060	✓	1,96 €
ADL-10F	M10	45	45	25	26	10	10	230	170	0,100	✓	2,31 €
ADL-12F	M12	52	55	29	31	11	12	340	240	0,160	✓	3,14 €
ADL-16F	M16	62	63	34	34	15	14	700	500	0,240	✓	4,40 €
ADL-20F	M20	71	72	39	40	17	16	1200	830	0,360	✓	6,89 €
ADL-24F	M24	89	90	48	49	22	21	1800	1270	0,715	-	12,21 €
ADL-30F	M30	109	108	60	65	25	24	3200	2300	1,400	-	23,86 €
ADL-36F	M36	137	127	69	81	38	31	4600	3300	2,300	-	41,40 €
ADL-42F	M42	147	144	80	85	35	32	6300	4500	3,500	-	81,17 €
ADL-48F	M48	185	170	88	102	45	41	8600	6100	5,670	-	130,90 €
Anneau inox												
ADL-6F/SS	M6	-	35	19	20	9	9	180	-	0,055	✓	7,01 €
ADL-8F/SS	M8	-	36	19	20	10	8	300	-	0,050	✓	7,90 €
ADL-10F/SS	M10	-	45	24	24	11	9	500	-	0,090	✓	13,10 €
ADL-12F/SS	M12	-	53	29	29	13	12	800	-	0,155	✓	18,32 €
ADL-14F/SS	M14	-	54	30	30	11	12	1100	-	0,165	-	20,93 €
ADL-16F/SS	M16	-	63	34	35	15	14	1500	-	0,250	✓	24,09 €
ADL-20F/SS	M20	-	72	40	40	15	16	2400	-	0,360	-	44,33 €
ADL-24F/SS	M24	-	90	50	50	20	20	3600	-	0,720	-	79,17 €

Anneau inox

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm - **Sur tarifs 2024

En acier ou en inox

ADLM

- Filetage ISO

- Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316

Montage

- Chanfreiner le taraudage ou utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer les tiges filetées


- Visser à fond jusqu'à l'embase

L'effort de levage doit se faire dans l'axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l'anneau.

L'utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d'une charge à soulever en aluminium, dévisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée



Anneau de levage acier



Anneau de levage inox

Info.

CMU = Charge Maximale Utile

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5

sur l'acier
-17%
sur l'inox
-6%

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	Ød	L	H	ØD1	ØD2	ØG	E	ØS	CMU (kg)	CMU à 45° (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Anneau acier													
ADL-6M	M6	13	36	36	20	20	6	8	90	60	0,060	✓	1,96 €
ADL-8M	M8	13	38	36	20	21	7	9	140	95	0,060	✓	2,00 €
ADL-10M	M10	16	46	45	24	26	9	10	230	170	0,110	✓	2,43 €
ADL-12M	M12	19	56	55	29	30	12	11	340	240	0,170	✓	2,96 €
ADL-16M	M16	28	65	64	36	35	12	14	700	500	0,290	✓	4,62 €
ADL-20M	M20	30	74	72	40	40	14	17	1200	830	0,450	✓	6,89 €
ADL-24M	M24	36	92	89	49	51	18	21	1800	1270	0,880	✓	11,71 €
ADL-30M	M30	43	111	108	60	65	23	25	3200	2300	1,640	✓	22,24 €
ADL-36M	M36	54	131	126	68	80	24	29	4600	3300	2,710	-	38,68 €
ADL-42M	M42	61	153	148	79	90	33	35	6300	4500	4,250	-	73,24 €
ADL-48M	M48	68	168	166	90	100	35	38	8600	6100	6,200	-	126,91 €
Anneau inox													
ADL-6M/SS	M6	13	-	35	20	20	7	8	180	-	0,050	✓	7,46 €
ADL-8M/SS	M8	13	-	36	20	20	6	8	300	-	0,060	✓	7,97 €
ADL-10M/SS	M10	17	-	45	25	25	8	10	500	-	0,115	✓	13,46 €
ADL-12M/SS	M12	20	-	54	30	30	10	12	800	-	0,190	✓	18,70 €
ADL-14M/SS	M14	20	-	54	30	30	10	12	1100	-	0,190	✓	21,49 €
ADL-16M/SS	M16	27	-	63	35	35	12	14	1500	-	0,280	✓	27,19 €
ADL-20M/SS	M20	30	-	72	40	40	14	16	2400	-	0,450	-	45,38 €
ADL-24M/SS	M24	35	-	90	50	50	17	22	3600	-	0,900	-	87,60 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm - **Sur tarifs 2024