

### - Filetage ISO

### - Matière :

Acier estampé de couleur noir

Inox 316

### Montage

- Chanfreiner le taraudage ou utiliser des rondelles de calage

- Nettoyer les tiges filetées


- Visser à fond jusqu'à l'embase

L'effort de levage doit se faire dans l'axe de la tige filetée, à +/-20°.

La traction doit se faire dans le plan de l'anneau.

L'utilisation avec un angle supérieur à 45° est interdite.

Dans le cas d'une charge à soulever en aluminium, dévisser les anneaux en acier pour éviter la corrosion de la tige filetée



Anneau de levage acier



Anneau de levage inox

### Info.

CMU : Charge Maximale Utile

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5

### REMISES

| Qté  | 1+        | 6+   | 20+         | 50+ |
|------|-----------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -10% | -20% | Sur demande |     |

| Références          | Ød  | L  | H   | ØD1 | ØD2 | ØG  | E  | ØS | CMU (kg) | CMU à 45° (kg) | Poids (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|----------------|------------|--------|-----------------|
| <b>Anneau acier</b> |     |    |     |     |     |     |    |    |          |                |            |        |                 |
| ADL-6M              | M6  | 13 | 36  | 36  | 20  | 20  | 6  | 8  | 90       | 60             | 0,060      | ✓      | 2,34 €          |
| ADL-8M              | M8  | 13 | 38  | 36  | 20  | 21  | 7  | 9  | 140      | 95             | 0,060      | ✓      | 2,39 €          |
| ADL-10M             | M10 | 16 | 46  | 45  | 24  | 26  | 9  | 10 | 230      | 170            | 0,110      | ✓      | 2,91 €          |
| ADL-12M             | M12 | 19 | 56  | 55  | 29  | 30  | 12 | 11 | 340      | 240            | 0,170      | ✓      | 3,54 €          |
| ADL-16M             | M16 | 28 | 65  | 64  | 36  | 35  | 12 | 14 | 700      | 500            | 0,290      | ✓      | 5,52 €          |
| ADL-20M             | M20 | 30 | 74  | 72  | 40  | 40  | 14 | 17 | 1200     | 830            | 0,450      | ✓      | 8,23 €          |
| ADL-24M             | M24 | 36 | 92  | 89  | 49  | 51  | 18 | 21 | 1800     | 1270           | 0,880      | ✓      | 14,00 €         |
| ADL-30M             | M30 | 43 | 111 | 108 | 60  | 65  | 23 | 25 | 3200     | 2300           | 1,640      | ✓      | 26,59 €         |
| ADL-36M             | M36 | 54 | 131 | 126 | 68  | 80  | 24 | 29 | 4600     | 3300           | 2,710      | -      | 46,25 €         |
| ADL-42M             | M42 | 61 | 153 | 148 | 79  | 90  | 33 | 35 | 6300     | 4500           | 4,250      | -      | 87,55 €         |
| ADL-48M             | M48 | 68 | 168 | 166 | 90  | 100 | 35 | 38 | 8600     | 6100           | 6,200      | -      | 151,71 €        |
| <b>Anneau inox</b>  |     |    |     |     |     |     |    |    |          |                |            |        |                 |
| ADL-6M/SS           | M6  | 13 | -   | 35  | 20  | 20  | 7  | 8  | 180      | -              | 0,050      | ✓      | 7,87 €          |
| ADL-8M/SS           | M8  | 13 | -   | 36  | 20  | 20  | 6  | 8  | 300      | -              | 0,060      | ✓      | 8,40 €          |
| ADL-10M/SS          | M10 | 17 | -   | 45  | 25  | 25  | 8  | 10 | 500      | -              | 0,115      | ✓      | 14,19 €         |
| ADL-12M/SS          | M12 | 20 | -   | 54  | 30  | 30  | 10 | 12 | 800      | -              | 0,190      | ✓      | 19,71 €         |
| ADL-14M/SS          | M14 | 20 | -   | 54  | 30  | 30  | 10 | 12 | 1100     | -              | 0,190      | ✓      | 22,66 €         |
| ADL-16M/SS          | M16 | 27 | -   | 63  | 35  | 35  | 12 | 14 | 1500     | -              | 0,280      | ✓      | 28,66 €         |
| ADL-20M/SS          | M20 | 30 | -   | 72  | 40  | 40  | 14 | 16 | 2400     | -              | 0,450      | -      | 47,83 €         |
| ADL-24M/SS          | M24 | 35 | -   | 90  | 50  | 50  | 17 | 22 | 3600     | -              | 0,900      | -      | 92,33 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



MEB-ALI

Engrenage conique contact alimentaire, 1:1



TCLar

Tendeur de chaînes automatique, Avec patin large



G-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



BPM-Z

Poussoir plastique à ressort avec fente, Corps plastique + bille plastique



CQA30

Chariot de réglage miniature, 30



BOX-INS-W

Coffret insert auto-taradeur filet large, Coffret - pour bois



RFVcap

Capot de protection inox, Capot de protection ouvert



ACM\_AZ

Crochet pour attache-capot manuelle, Crochet




DCG

Ventouse, caoutchouc naturel



PRF\_PSA

Arbre pour guidage linéaire, Arbre pour guidage



STL

Brosse de guidage, Brosse



NSKB

Guidage miniature Drylin® N, Embout de finition

## Produits complémentaires



ADL\_M

Anneau de levage mâle DIN580, Inox



ADL\_F

Anneau de levage femelle DIN582, Acier



VRSF

Anneau de levage orientable mâle, Orientable mâle



VRM

Anneau de levage orientable femelle, Orientable femelle