



Accouplement rigide rainuré

AF Serrage par vis de pression

- Avec rainure de clavette
- Matière : Acier




REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	Rainure Clavette K	ØA	L	Vis ØM	N	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AF10	10	3	20	30	M4	6	✓	86,14 €
AF12	12	4	28	36	M5	7	✓	86,14 €
AF15	15	5	28	36	M5	8	✓	86,14 €
AF20	20	6	32	40	M6	10	✓	108,83 €
AF25	25	8	40	54	M8	12	✓	126,61 €
AF30	30	8	50	54	M8	12	✓	139,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



B

Engrenage conique
acier, 1:1




UCF_PBT

Palier applique
polymère inox,
Polymère et inox



HBM

Douille de réglage
seule, Douille de
réglage



AC

Crochet pour
grenouillère, 15mm



MAX26

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 0,075 à
0,6Nm




GMK17_BR

Bride pour profil de
guidage, Conique
double



PCM

Poignée cylindrique
fixe, Poignée non
tournante



GMK17_P

Profil conique guide
plat, Conique - guide
plat



PRF_JL2

Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à



CTZY

Amortisseur élastique
diabolo, Acier



BCM_TP

Brosse cylindrique
modulaire, Fil
Tampico



PTCR

Pied d'ameublement
réglable, tube carré

Produits complémentaires



SC2

Accouplement rigide 2
parties, Mâchoire de
serrage