

Accouplement rigide rainuré

AF



Serrage par vis de pression

- Avec rainure de clavette

- Matière :

Acier

vis de pression



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	Rainure Clavette K	ØA	L	Vis ØM	N	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AF10	10	3	20	30	M4	6	✓	86,14 €
AF12	12	4	28	36	M5	7	✓	86,14 €
AF15	15	5	28	36	M5	8	✓	86,14 €
AF20	20	6	32	40	M6	10	✓	108,83 €
AF25	25	8	40	54	M8	12	✓	126,61 €
AF30	30	8	50	54	M8	12	✓	139,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



SER
Blocage de porte magnétique, Blocage de porte magnétique



CQA20
Chariot de réglage miniature, 20



PSG25
Engrenage droit de précision, Inox 303



GP
Grenouillère ressort à biellettes, Avec porte-cadenas



PGM52-M4
Poignée de manutention, Laiton



RURt
Roulette pivotante à trou central, Polyuréthane - jante aluminium ...




RPC
Roue en polyamide, Polyamide



PGT
Accessoires pour panneau, Profil pour coulissement de panneaux



AT5P_AT10P
Plaque de jonction type AT, AT10



RPP
Plaque de jonction type RPP, RPP8



DOMI_MD
Table rotative de réglage Domino, 40/1



CABPVC
Câble acier galvanisé avec PVC transparent, Acier galvanisé avec ...

Produits complémentaires



SC2
Accouplement rigide 2 parties, Mâchoire de serrage