

Accouplement rigide rainuré

AF


Serrage par vis de pression

- Avec rainure de clavette

- Matière :

Acier

vis de pression



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	Rainure Clavette K	ØA	L	Vis ØM	N	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AF10	10	3	20	30	M4	6	✓	86,14 €
AF12	12	4	28	36	M5	7	✓	86,14 €
AF15	15	5	28	36	M5	8	✓	86,14 €
AF20	20	6	32	40	M6	10	✓	108,83 €
AF25	25	8	40	54	M8	12	✓	126,61 €
AF30	30	8	50	54	M8	12	✓	139,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



PRF_ROUL
Roulette pour profilé aluminium, Sans frein



HTD8M_30
Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Acier



PRF4532
Profilé aluminium standard, 45 x 32 mm



SC2
Accouplement rigide 2 parties, Mâchoire de serrage



CHINV
Charnière invisible, Invisible - ouverture 90°



PLC_PLT
Aimant avec trou central, Avec trou central



G0
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



BPTR_M
Bouchon taraudé pour tube rond, Avec insert taraudé



PTA150
Pied articulé à embase tôle Ø150, Ø 150



CLM
Chape mâle, Courte acier



CQA30
Chariot de réglage miniature, 30



INO
Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



SC2
Accouplement rigide 2 parties, Mâchoire de serrage