

Avantages

- Tension d'entrée AC Universelle
PF0,98@115VAC, PF0,95@230VAC
- Protégée contre les courts-circuits/surtensions/
surcharges/surchauffes
- Fréquence de commutation : 100Khz
- Listée dans la norme UL 508
- Installation sur rail DIN TS35/7,5 ou 15
- LED de mise sous tension
- Refroidissement par convection naturelle
- Déverminage à 100%

Caractéristiques

- Plage de réglage (sortie) 24 à 28 VDC
- Ondulation de sortie +/-1%

Protections

- Surcharge en sortie 105 à 150% limitation à
courant constant
- Court-circuit en sortie : oui
- Surtensions 30 à 36 VDC

Environnement


- CEM : EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN6101
6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204
- Sécurité de l'utilisateur certifiée UL508, UL609
1, TUV EN60950-1
- T° de fonctionnement : -10 à +55°C@100%,
+70°C@60% Convection naturelle

Connections

- Entrée secteur Bornier 3 points à vis terminal
DIN
- Sortie Bornier 4 points à vis terminal DIN

Mécanique

- Présentation : coffret en plastique peint
- Encombrement L125,5 X l125,2 X h100



Affectation des contacts (TB1)

Contact n°	Affectation
1	FG ⊕
2	AC/N
3	AC/L

Affectation des contacts (TB2)

Contact n°	Affectation
1,2	DC OUTPUT +V
3,4	DC OUTPUT -V

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Référence	Tension d'alimentation (V AC)	Tension de sortie (V DC)	Courant de sortie (A)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
ALIDRP240-24	85-264 / 120-370	24	10	1,2	248,68 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



RFK58B

Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 500Nm



BIM

Bouton d'indexage
miniature, miniature



DER90

Moteur AC
asynchrone triphasé
inox, 1,1 à 1,5kW



SH1

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



CMM

Embout à rotule mâle
DIN ISO12240-4, Acier
/ bronze



APB_T

Axe taraudé pour
brides, Taraudé



AXTR

Axe pour poulie
tendeur, Axe



M2

Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé



M1

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



CHM40-MOT

Motoréducteur AC
asynchrone triphasé,
0,18 à 0,55



MEB

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1:1



HBM

Douille de réglage
seule, Douille de
réglage

Produits complémentaires



DOG319

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 4 à 9 Nm



DOG258

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 12 à 15
Nm