Axe fileté pour brides

APBF — Inox

- ***Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR***
- *Matière :* Inox



Info.


- ***Vendu par multiple, nous contacter***
- *La référence* **APB15-100F**, *n'a pas de méplat, mais un trou de fixation*


Accessoires


- *Brides* **GMC-BR**, **GMK-GR** **(tome 5 p.114)**
- *Bouchons de sûreté* **APB-BOU** **(tome 5 p.120)**
- *Support de guides* **SDG**, **SDG/SS** **(tome 5 p.122)**



Avec bouchon APB-BOU







Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	Cote sur plat A/F	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✔	7,56 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✔	6,03 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✔	7,56 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✔	9,48 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✔	9,63 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Axe taraudé pour brides

Inox

APBT


- **Matière :**
  Inox

Info.

- **Vendu par multiple, nous contacter**


Accessoires


- Bouchons **APB-BOU** **(tome 5 p.120)**
- Support de guides **SDG**, **SDG/SS** **(tome 5 p.122)**






Avec bouchon APB-BOU







Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	A/F Cote sur plat	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✔	7,07 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✔	8,08 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,81 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,81 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Bouchon de sûreté

APBBOU — Plastique

- ***Pour la protection des axes APB-F et APB-T***
- *Matière : PVC flexible*
- *Couleur noire*
- *Masse : 0,01 kg*



Info.


- ***Vendu par multiple, nous contacter***

Accessoires

- *Axes de fixation* **APB-T** *ou* **APB-F** ***(tome 5 p.118, p.119)***



Avec axe de fixation APB



REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Pour arbre ØDF	h	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-BOU	10	15	18	✔	0,52 €
APB12-BOU	12	16	20	✔	0,52 €
APB14-BOU	14	17	21	✔	0,52 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,52 €
APB16-BOU	16	18	23	✔	0,52 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*