

Axe fileté pour brides



APBF

Inox

- Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR

- Matière :
Inox

Info.




- Vendu par multiple, nous contacter
- La référence APB15-100F, n'a pas de méplat, mais un trou de fixation

Accessoires

- Brides GMC-BR, GMK-GR (tome 5 p.120)
- Bouchons de sûreté APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	Cote sur plat A/F	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Axe taraudé pour brides

Inox

APBT

- Matière :
Inox

Info.




- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Bouchons APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	A/F Cote sur plat	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



AT5-16ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique - AT5 a...



AT5-25ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique - AT5 a...



PTAF80-PAMF80

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80, Ø 80



DOG258

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 12 à 15 Nm



PAM_SS

Pied massif à rotule inox, Ø 30 & 40



PR105

Pied à rotule Ø103, Ø 103



PCS6ECO

Pignon à chaîne acier, 6mm (DIN 04-1)



INS

Insert auto-tarauteur acier, acier



SSDB

Engrenage conique inox, 2:1



NT61

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 5 à 14 Nm - à trains ...



PCS37K

Pignon à chaîne alésé rainuré, 9,525mm (DIN06B-1)



RAG-12-M8

Accessoire pour rampe à galets,

Produits complémentaires



GMC_GMK_BR

Bride pour profil de guidage, Plat ou conique



APB_BOU

Bouchon de sûreté, Bouchon de sûreté



BSPT

Bride simple pour tige, Rond



STL

Brosse de guidage - Rail, Rail