

# Axe fileté pour brides



## APBF

## Inox

- Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR

- Matière :  
Inox

### Info.




- Vendu par multiple, nous contacter
- La référence APB15-100F, n'a pas de méplat, mais un trou de fixation

### Accessoires

- Brides GMC-BR, GMK-GR (tome 5 p.120)
- Bouchons de sûreté APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

### REMISES

|      |      |     |             |
|------|------|-----|-------------|
| Qté  | 1+   | 41+ | 101+        |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | DE | Cote sur plat A/F | LT  | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 40 |
|------------|----|-------------------|-----|------------|--------|------------------|
| APB10-110F | 10 | 8                 | 110 | 0,07       | ✓      | 7,42 €           |
| APB12-100F | 12 | 10                | 100 | 0,09       | ✓      | 5,91 €           |
| APB14-100F | 14 | 12                | 100 | 0,12       | ✓      | 7,42 €           |
| APB15-100F | 15 | 12                | 100 | 0,14       | ✓      | 9,30 €           |
| APB16-100F | 16 | 14                | 100 | 0,16       | ✓      | 9,44 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Axe taraudé pour brides

Inox

APBT


- Matière :  
Inox

## Info.




- Vendu par multiple, nous contacter

## Accessoires

- Bouchons APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

## REMISES

|      |      |     |             |
|------|------|-----|-------------|
| Qté  | 1+   | 41+ | 101+        |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | DE | A/F Cote sur plat | LT  | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 40 |
|------------|----|-------------------|-----|------------|--------|------------------|
| APB12-100T | 12 | 10                | 100 | 0,09       | ✓      | 6,93 €           |
| APB14-100T | 14 | 12                | 100 | 0,12       | ✓      | 7,92 €           |
| APB15-100T | 15 | 12                | 100 | 0,14       | -      | 9,61 €           |
| APB16-100T | 16 | 14                | 100 | 0,16       | -      | 9,61 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



BEAS  
Bouton étoile  
antistatique, Etoile,  
antistatique



PDM\_PDV  
Bouton croisillon en  
plastique détectable,  
identifiable  
visuellement



ACM\_AZ  
Crochet pour attache-  
capot manuelle,  
Crochet



M0  
Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)



PFM  
Pied fixe tôle  
emboutie, Tôle  
emboutie



DOG316  
Motoréducteur 12V et  
24V DC, de 1,5 à 2  
Nm



NPTR\_M  
Noix renvoi d'angle,  
Réglable



BAC105  
Bac à bec, 8mm



GAL21  
Galet de manutention,  
Plastique



HW\_HT  
Rail de guidage seul,  
Rail



CFUURSS  
Galet de came inox,  
Standard - inox



UTKswc  
Chariot à 3 roues  
Utilitrack®, Roue de  
précision en V en  
acier

## Produits complémentaires



GMC\_GMK\_BR  
Bride pour profil de  
guidage, Plat ou  
conique



APB\_BOU  
Bouchon de sûreté,  
Bouchon de sûreté



BSPT  
Bride simple pour  
tige, Rond



STL  
Brosse de guidage -  
Rail, Rail