

## Montage et réglage rapide

APBC

- Axe permettant la composition de mini-structure

- Matière :  
inox 303/304

**Application**

- Support de capteurs, assemblage de tubes  
pour mini-structures

**Accessoires**

- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136)  
les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix  
de renvoi NRV ou NRR (tome 5 p.137 à p.141)


inox



Spécial  
agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES  
REMISES

**REMISES**

| Qté  | 1+   | 5+  | 10+  | 20+         |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références    | Axe ØA | Diam.<br>int. ØC | Longueur L<br>(mm) | Stock* | Prix Uni.<br>1 à 4 |
|---------------|--------|------------------|--------------------|--------|--------------------|
| APBC8-7-100   | 8      | 7                | 100                | ✓      | 2,92 €             |
| APBC8-7-250   | 8      | 7                | 250                | ✓      | 5,30 €             |
| APBC8-7-500   | 8      | 7                | 500                | -      | 9,20 €             |
| APBC10-9-100  | 10     | 9                | 100                | ✓      | 3,25 €             |
| APBC10-9-250  | 10     | 9                | 250                | ✓      | 6,07 €             |
| APBC10-9-500  | 10     | 9                | 500                | ✓      | 10,78 €            |
| APBC12-10-100 | 12     | 10               | 100                | ✓      | 4,82 €             |
| APBC12-10-250 | 12     | 10               | 250                | ✓      | 9,98 €             |
| APBC12-10-500 | 12     | 10               | 500                | ✓      | 18,65 €            |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



DOG316

Motoréducteur 12V ou 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



MSP38

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38, cylindrique Ø38 av...



SSHBRA

Engrenage conique inox, 1,5:1 2:1 3:1



HLC28

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 182Nm



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 8,80 Nm



Profilé inox standard, 45 x 45 mm



Bouton moleté femelle, Moleté borgne




Réducteur à roue et vis sans fin, de 17,80 à 34 Nm



Manette indexable Zamak, Zamak



Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans 1 sens



Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale et anneau

## Produits complémentaires



Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



Noix support à 90°, Noix support à 90°



Noix support universelle à 90°, Noix support universelle à 90°



Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale