

- Axe permettant la composition de mini-structure
- Matière :
inox 303/304

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix de renvoi NRV ou NRR (tome 5 p.137 à p.141)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Axe ØA	Diam. int. ØC	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,92 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,30 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,20 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,25 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,07 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,78 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,82 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,98 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



ACL-FPA

Fixation de panneau pour profilé alu., Bloc de maintien



NSB

Palier standard pour douille à billes fermée, Fermé long



MHSC

Accouplement flexible à disque simple, Disque simple



PAT85

Pied articulé tôle emboutie Ø85, Ø 85



PRS30

Pied massif à rotule inox Ø30, Ø 30



NTMdl

Vis de pression bout en delrin, à bout delrin



ECF

Plot élastique de fixation, Elastomère chloroprène



M2

Roue pour vis sans fin, Bronze




MHXred

Manchon réducteur mâle/femelle, Hexagonal - acier



RDS

Rondelle de sécurité Hygienic Usit®, Inox



TCXR

Tendeur de chaînes automatique, Avec pignon acier



PW_PWG1

Roue de précision, Bronze

Produits complémentaires



MBF

Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



NSP

Noix support à 90°, Noix support à 90°



NSU

Noix support universelle à 90°, Noix support universelle à 90°



NRV

Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale