

## Tube rond pour noix

## Montage et réglage rapide

**APBC** 

- Axe permettant la composition de mini-structure
- Matière : inox 303/304

### Application

 Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

#### Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome (5) p.136) les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix de renvoi NRV ou NRR (tome (5) p.137 à p.141)



# Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES REMISES

#### REMISES

Qté				20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Axe ØA	Diam. int. ØC	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
APBC8-7-100	8	7	100	<b>✓</b>	2,92 €
APBC8-7-250	8	7	250	V	5,30 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,20 €
APBC10-9-100	10	9	100	<b>✓</b>	3,25 €
APBC10-9-250	10	9	250	<b>✓</b>	6,07 €
APBC10-9-500	10	9	500	<b>✓</b>	10,78 €
APBC12-10-100	12	10	100	<b>✓</b>	4,82 €
APBC12-10-250	12	10	250	<b>✓</b>	9,98 €
APBC12-10-500	12	10	500	<b>V</b>	18,65 €

<sup>\*</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





## Nos autres produits



Douille à billes massive fermée, économique



Poussoir inox à ressort avec fente bille céramique, Corps inox 303...



Axe épaulé à tête plate fendue DIN923, Axe épaulé à tête pla...



Mini-table à vis métrique, 1kg



Barreau denté type T, T2,5



Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon



Douille à billes massive fermée, économique



Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



Arbre inox, Arbre simple pour réducteurs E



Couvre joint pour cardan, Accessoires



Bouton d'indexage, inox



Chaîne à palette droite, Large série 805

### Produits complémentaires



Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



Noix support à 90°, Noix support à 90°



Noix support universelle à 90°, Noix support universelle à 90°



Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale