

- Axe permettant la composition de mini-structure
- Matière :
inox 303/304

Application


- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix de renvoi NRV ou NRR (tome 5 p.137 à p.141)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Axe ØA	Diam. int. ØC	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,92 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,30 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,20 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,25 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,07 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,78 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,82 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,98 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CFF

Embout à rotule femelle DIN ISO12240-4, Acier / bronze



ACL-FPA

Accessoires pour panneau, Raccord angulaire



FF10

Réducteur à arbres parallèles, de 0,78 à 3,70 Nm



BOX-WM

Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier



RBntc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc



INS_SS

Insert auto-taraudeur inox, Inox



J51

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,13 à 0,49 Nm - à t...



PF30

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 8,80 Nm



UGAC_UGET

Guidage de vérin en kit, Accouplement pour tige de vérin fileté



SCA

Serre-câble plat, Acier



LPCM

Levier avec poignée cylindrique, Duroplast noir, levier en acier



KBS_UU

Douille à billes massive fermée inox, De précision - inox / -20°...

Produits complémentaires



MBF

Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



NSP

Noix support à 90°, Noix support à 90°



NSU

Noix support universelle à 90°, Noix support universelle à 90°



NRV

Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale