

- Axe permettant la composition de mini-structure
- Matière :
inox 303/304

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix de renvoi NRV ou NRR (tome 5 p.137 à p.141)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES
REMISES

REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Axe ØA | Diam. int. ØC | Longueur L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|--------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| APBC8-7-100 | 8 | 7 | 100 | ✓ | 2,92 € |
| APBC8-7-250 | 8 | 7 | 250 | ✓ | 5,30 € |
| APBC8-7-500 | 8 | 7 | 500 | - | 9,20 € |
| APBC10-9-100 | 10 | 9 | 100 | ✓ | 3,25 € |
| APBC10-9-250 | 10 | 9 | 250 | ✓ | 6,07 € |
| APBC10-9-500 | 10 | 9 | 500 | ✓ | 10,78 € |
| APBC12-10-100 | 12 | 10 | 100 | ✓ | 4,82 € |
| APBC12-10-250 | 12 | 10 | 250 | ✓ | 9,98 € |
| APBC12-10-500 | 12 | 10 | 500 | ✓ | 18,65 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BOXINS300
Coffret inserts auto-
taraudeurs, Coffret -
pour matériaux durs



STU
Douille à billes
linéaire et rotative,
Acier



AT5P_AT10P
Plaque de jonction
type AT, AT10



LF
Ecrrou de réglage et
de serrage, Ecrrou de
réglage



PSG05S
Engrenage droit de
précision, Inox 303



NT122
Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
32 à 85 Nm - à
trains...



RAS
Embout à rotule à 90°
DIN71802, Acier




VDSCB
Système de réglage
par verrou coulissant,
Câle de blocage pour
ve...



MDPOT
Potentiomètre,



CHAU
Charnière en façade,
Ouverture 270 degrés



ACL-PLAngle
Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion d'angle



GMC_GMK_BR
Bride pour profil de
guidage, Plat ou
conique

Produits complémentaires



MBF
Manchon fileté de
blocage, Manchon
fileté de blocage



NSP
Noix support à 90°,
Noix support à 90°



NSU
Noix support
universelle à 90°,
Noix support
universelle à 90°



NRV
Noix de renvoi
orthogonale, Noix de
renvoi orthogonale