


- Axe permettant la composition de mini-structure
- Matière :
inox 303/304

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) les noix support NSP, NSU ou NSD, et les noix de renvoi NRV ou NRR (tome 5 p.137 à p.141)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES
REMISES


REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Axe ØA	Diam. int. ØC	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
APBC8-7-100	8	7	100	✓	2,92 €
APBC8-7-250	8	7	250	✓	5,30 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,20 €
APBC10-9-100	10	9	100	✓	3,25 €
APBC10-9-250	10	9	250	✓	6,07 €
APBC10-9-500	10	9	500	✓	10,78 €
APBC12-10-100	12	10	100	✓	4,82 €
APBC12-10-250	12	10	250	✓	9,98 €
APBC12-10-500	12	10	500	✓	18,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




KSM

Ecrou cylindrique
acier, 1 filet acier



SCH

Sauterelle à crochet
horizontal, A crochet
horizontal - inox




M0

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)




PRF_GAL

Galet pour profilé
aluminium, Galet
creux $\varnothing 12$



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



RPP5

Courroie pour
transmission RPP,
RPP5



LVT

Mini vérin motorisé
1A, 1 ampère




MFB_MHB

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1,5:1



HBM

Douille de réglage
seule, Douille de
réglage



PM3

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



GMC_GMK_BR

Bride pour profil de
guidage, Plat ou
conique



M0

Couple roue et vis
sans fin, Bronze

Produits complémentaires



MBF

Manchon fileté de
blocage, Manchon
fileté de blocage



NSP

Noix support à 90°,
Noix support à 90°



NSU

Noix support
universelle à 90°,
Noix support
universelle à 90°



NRV

Noix de renvoi
orthogonale, Noix de
renvoi orthogonale