
Tube rond pour noix

Montage et réglage rapide

APBC

- ***Axe permettant la composition de mini-structure***
- *Matière :*
  inox 303/304




Application


- *Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures*

Accessoires

- *A combiner avec les manchons* ***MBF*** ***(tome 5 p.136)*** *les noix support* ***NSP***, ***NSU*** *ou* ***NSD***, *et les noix de renvoi* ***NRV*** *ou* ***NRR*** ***(tome 5 p.137 à p.141)***

Spécial agroalimentaire





Exemple d'application

NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Axe ØA	Diam. int. ØC	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
APBC8-7-100	8	7	100	✔	2,92 €
APBC8-7-250	8	7	250	✔	5,30 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,20 €
APBC10-9-100	10	9	100	✔	3,25 €
APBC10-9-250	10	9	250	✔	6,07 €
APBC10-9-500	10	9	500	✔	10,78 €
APBC12-10-100	12	10	100	✔	4,82 €
APBC12-10-250	12	10	250	✔	9,98 €
APBC12-10-500	12	10	500	✔	18,65 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



Equerre pour profilé aluminium, 8 trous



Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



Brosse cylindrique modulaire, Fil polyester PBT



Guidage pour profilé aluminium, Rail Parallèle



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm



Galet pour profilé aluminium, Arrêt d'arbre




Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 41 Nm



Roulette pivotante à platine, Inox - Polyamide



Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Pied articulé



Ressort de torsion, Inox



Panamech Multi-Beam inox, Inox - avec mâchoires de serrage

Produits complémentaires



Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



Noix support à 90°, Noix support à 90°



Noix support universelle à 90°, Noix support universelle à 90°



Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale