

# Axe fileté pour brides



## APBF

## Inox

- Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR

- Matière :  
Inox

### Info.



- Vendu par multiple, nous contacter
- La référence APB15-100F, n'a pas de méplat, mais un trou de fixation

### Accessoires

- Brides GMC-BR, GMK-GR (tome 5 p.120)
- Bouchons de sûreté APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

### REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	Cote sur plat A/F	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Axe taraudé pour brides

Inox

APBT

- Matière :  
Inox

## Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

## Accessoires

- Bouchons APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

## REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	A/F Cote sur plat	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PR85

Pied à rotule Ø83, Ø 83



PTAf80-PAMF80

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80, Ø 80



PRT

Plateau tournant Iglidur®, Iglidur®, aluminium et inox



YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



BAN

Bride angulaire pour ventouse, Standard



MAX26

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,075 à 0,6Nm



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



NCT\_AT

Noix de connexion, A angle variable



DOG316

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



CHAPAM

Paumelle à souder à bout plat, Acier



GGP

Vis à oreilles, Technopolymère insert inox



PW\_PWG15

Vis sans fin de précision, Inox

## Produits complémentaires



GMC\_GMK\_BR

Bride pour profil de guidage, Plat ou conique



APB\_BOU

Bouchon de sûreté, Bouchon de sûreté



BSPT

Bride simple pour tige, Rond



STL

Brosse de guidage - Rail, Rail