

# Anneau de levage droit **droit** à souder

Stock

## ASH

## Acier


- **Anneau à souder**
- Marquage CE, CMU, fabricant
- Matière :  
Acier brut noir

### Montage


- Notice d'utilisation sur demande
- La soudure doit être faite selon DIN5817 resp. 15 429, par un soudeur qualifié selon EN287-1.

### Info.

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	CMU (kg)	ØT	ØA	B	C	D	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ASH24-200	200	9	24	43	10	54	0,06	✓	2,28 €
ASH31-500	500	12	31	55	12	68	0,14	✓	3,27 €
ASH43-1000	1000	13	43	67	12	85	0,18	✓	4,90 €
ASH48-2000	2000	18	48	82	16	105	0,40	✓	7,62 €
ASH57-3000	3000	21	57	95	17	128	0,66	-	14,53 €
ASH67-4000	4000	25	67	107	15	148	1,02	-	27,65 €
ASH82-6000	6000	28	82	135	24	189	1,92	-	85,91 €
ASH100-8000	8000	30	100	165	35	210	3,12	-	90,24 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



SAS

Limiteur de couple à friction, Jusqu'à 8,64 Nm



CABma

Manchon pour câble d'accastillage, Pour sertir un câble acier



LRX

Chariot pour glissière linéaire à rouleaux, Chariot - de 9410 N à 101000 N



PGMT

Poignée de cartérisation à fixation avant, Inox




WSRM

Ecrou cylindrique polymère, 1 filet polymère (Iglidur®)



SLB

Bouton d'indexage, acier classe 5.8



ZR

Crémaillère plastique, Delrin



RCX-6

Rondelle à portée sphérique DIN 6319, convexe



DIV

Doigt d'indexage verrouillable acier, Verrouillable acier




PBG

Engrenage conique de précision, 1:1



PSG2DL

Engrenage droit de précision, Peek



GPLny

Goupillon, nylon

## Produits complémentaires



VRBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



VLBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



ASL

Anneau de levage à 45° à souder, A 45° à souder