


- **Anneau à souder**
- Marquage CE, CMU, fabricant
- Matière :
Acier brut noir

Montage


- Notice d'utilisation sur demande
- La soudure doit être faite selon DIN5817 resp. 15 429, par un soudeur qualifié selon EN287-1.

Info.

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -10% -20% Sur demande			

Références	CMU (kg)	ØT	ØA	B	C	D	E	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ASL31-500	500	12	31	55	13	89	82	0,16	✓	3,91 €
ASL42-1000	1000	14	42	69	13	113	101	0,30	✓	4,99 €
ASL45-2000	2000	18	45	81	18	134	123	0,50	✓	10,38 €
ASL57-3000	3000	21	57	97	19	152	140	0,80	-	17,41 €
ASL65-4000	4000	24	65	113	23	167	155	1,24	-	28,80 €
ASL83-6000	6000	28	83	140	31	218	205	2,36	-	72,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BDM

Broche pour douille magnétique, Blocage magnétique rapide et léger



BPHF

Bille porteuse à encastrer, Forte



PRF_FIX_STD

Fixation pour profilé aluminium, Fixation standard



PEM

Porte-étiquette magnétique, Aimant souple 100mm



BPPL

Outil pour bille porteuse mini, Outil d'encastrement



PSG08S

Engrenage droit de précision, Inox 303




EHD04

Réducteur coaxial, de 3,4 à 7 Nm



DOMI80

Kit de raccordement, Kit de raccordement XY



PRF LIS

Listeau d'étanchéité pour porte, NBR noir




PPS05

Pignon arbré de précision, Acier 35NCD6 prétraité



VTSM

Vis à tête sphérique Hygienic Design®, Inox



PTP

Courroie V à maillons, Pour poulie trapézoïdale ZAB

Produits complémentaires



VLBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



VRBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



ASH

Anneau de levage droit à souder, Droit à souder



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2