



Barreau denté de positionnement AT

AT5-BAR

Aluminium



- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière :
Aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité



Info.

- Pièce non modifiable par nos soins

Accessoire

- Courroies AT5 (tome 4 p.82)

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Prix Uni.
			L _d	L _t	
12AT5-BAR	12	17.85	140	140	9,54 €
13AT5-BAR	13	19,45	140	140	19,82 €
14AT5-BAR	14	21,05	140	140	11,23 €
15AT5-BAR	15	22,65	140	140	12,16 €
16AT5-BAR	16	24,20	140	140	13,69 €
18AT5-BAR	18	27,40	140	140	15,89 €
19AT5-BAR	19	29,00	140	140	17,19 €
20AT5-BAR	20	30,60	160	160	19,82 €
21AT5-BAR	21	32,30	160	160	20,65 €
22AT5-BAR	22	33,85	160	160	23,02 €
23AT5-BAR	23	35,45	160	160	23,22 €
24AT5-BAR	24	37,00	160	160	24,94 €
25AT5-BAR	25	38,55	160	160	26,81 €
26AT5-BAR	26	40,20	160	160	29,52 €
28AT5-BAR	28	43,25	160	160	32,71 €
30AT5-BAR	30	46,55	160	160	35,05 €
32AT5-BAR	32	49,70	160	160	40,67 €
34AT5-BAR	34	52,85	160	160	44,55 €
36AT5-BAR	36	56,05	160	160	47,26 €
38AT5-BAR	38	59,25	160	160	50,16 €
40AT5-BAR	40	62,45	160	160	54,41 €
42AT5-BAR	42	65,60	160	160	58,84 €
44AT5-BAR	44	68,80	160	160	69,30 €
46AT5-BAR	46	72,00	160	160	69,78 €
48AT5-BAR	48	75,15	160	160	78,06 €
52AT5-BAR	52	81,55	160	160	107,14 €
56AT5-BAR	56	87,90	160	160	110,64 €
60AT5-BAR	60	94,25	160	160	117,31 €
64AT5-BAR	64	100,65	160	160	156,56 €
72AT5-BAR	72	113,35	160	160	164,96 €

Dimensions en mm




Barreau denté de positionnement AT

Aluminium

AT10-BAR

- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière :
Aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité




Info.

- Pièce non modifiable par nos soins

Accessoire

- Courroies AT10 (tome 4 p.83)



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -20% Sur demande		

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Longueur totale Lt	Prix Uni.
			Ld	Lt		
15AT10-BAR	15	45,90	160	160	160	31,21 €
16AT10-BAR	16	49,14	160	160	160	35,47 €
18AT10-BAR	18	55,45	160	160	160	42,59 €
19AT10-BAR	19	58,65	160	160	160	47,74 €
20AT10-BAR	20	61,80	160	160	160	51,87 €
21AT10-BAR	21	65,00	160	160	160	56,16 €
22AT10-BAR	22	68,20	160	160	160	66,57 €
23AT10-BAR	23	71,35	160	160	160	66,88 €
24AT10-BAR	24	74,55	160	160	160	74,99 €
25AT10-BAR	25	77,75	160	160	160	75,55 €
26AT10-BAR	26	80,90	160	160	160	84,17 €
28AT10-BAR	28	87,25	160	160	160	93,67 €
30AT10-BAR	30	93,65	160	160	160	113,56 €
32AT10-BAR	32	100,00	160	160	160	124,67 €
34AT10-BAR	34	106,40	160	160	160	136,42 €
36AT10-BAR	36	112,75	160	160	160	149,88 €
38AT10-BAR	38	119,10	160	160	160	173,68 €
40AT10-BAR	40	125,45	160	160	160	187,44 €
42AT10-BAR	42	131,85	160	160	160	212,13 €
44AT10-BAR	44	138,20	160	160	160	232,24 €
46AT10-BAR	46	144,55	160	160	160	250,19 €
48AT10-BAR	48	150,95	160	160	160	264,71 €
52AT10-BAR	52	163,65	160	160	160	320,61 €
56AT10-BAR	56	176,40	160	160	160	368,74 €
60AT10-BAR	60	189,15	160	160	160	436,11 €

Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2021

4 61