


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
 - Armature : plaques inox A2
 - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations



Grande flexibilité



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,94 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	5,91 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	✓	6,58 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	✓	6,58 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	10,11 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	17,88 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	18,55 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	17,88 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	21,20 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	21,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BABtss

Broche à billes inox
303, inox 303



SSB

Engrenage conique
inox, 1:1




YG1

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



PSG155

Engrenage droit de
précision, Inox 316



G1

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



CRM

Crémaillère nylon
moulé, Nylon




BLM

Poussoir lisse à bille à
ressort, Corps inox



SNG

Palier droit
démontable charge
lourde, Fonte -
démontable



GPLac

Goupillon, acier



P20

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à 5
Nm



PNA_R

Bandage de rechange
PERIFLEX®, Bandage
de rechange



CLSCLP_SS

Tourillon série courte
inox, Inox - série
courte

Produits complémentaires



ATZY

Amortisseur élastique
diabolo, Acier



CTZYSS

Amortisseur élastique
inox diabolo, Inox



AZY

Amortisseur élastique
cylindrique, Acier



DPAR_DKON

Butée élastique, Acier