

Alu Stock Arbre aluminium pour guidage linéaire

Recommandé pour les douilles RJUM AWMP

- Arbre aluminium idéal pour les douilles et paliers DryLin RJUM

- Matière :

AlMgSi0, 5F22 étiré

- Linéarité selon DIN EN574-3

- Dureté 75HB


- Surface anodisée dure

- Longueur maxi. : 3000mm

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une surface technique.

L'épaisseur du revêtement joue sur la couleur.

Ne convient pas pour des douilles à billes : voir arbres Z-A ou Z-B



REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem. Prix		-6%	-10%	Sur demande

Références	Version	Diamètre ØD (mm)	Tolérance	Longueur L (mm)	Poids (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AWMP8-1000	Arbre massif	8	h8	1000	0,14	✓	22,32 €
AWMP10-1000	Arbre massif	10	h8	1000	0,22	✓	28,76 €
AWMP12-1000	Arbre massif	12	h8	1000	0,32	✓	35,84 €
AWMP16-1000	Arbre massif	16	h8	1000	0,57	✓	49,25 €
AWMP20-1000	Arbre massif	20	h8	1000	0,89	✓	66,84 €
AWMP25-1000	Arbre massif	25	h8	1000	1,41	✓	90,16 €
AWM30-1000	Arbre creux	30x7,5	h10	1000	1,48	-	141,64 €
AWM40-1000	Arbre creux	40x10	h10	1000	2,63	-	266,11 €
AWM50-1000	Arbre creux	50x11	h10	1000	3,75	-	352,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ③ 2021

③ 235