

BABss Pour verrouillage simple et rapide

- **Autobloquante**
- **Matières :**
 - Axe : inox 303
 - Ressort : inox
 - Poignée : plastique (PA6)
- T° d'utilisation : -30°C à 80°C

Avantages

- Appuyer = déverrouiller : pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple et rapide pour assemblages répétitifs
- Supporte des sollicitations extrêmes
- Anti-corrosion
- Poignée ergonomique
- Poignée conçue pour éviter le déverrouillage inintentionnel

Options

- Plusieurs combinaisons de couleurs possibles
- Broche à billes inox 630 trempé (BAB)
 - = résistance double cisaillement accrue


Accessoire

- Câble de retenue CDR (tome 1 p.39)





inox 303

Matière moins chère !



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	Pour alésage (H11)	Résistance double cisaillement (kN**)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
BAB5-10/SS	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	✓	27,76 €
BAB5-15/SS	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	-	27,76 €
BAB5-20/SS	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	✓	27,76 €
BAB5-25/SS	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	-	27,76 €
BAB5-30/SS	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	-	29,29 €
BAB6-10/SS	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	27,88 €
BAB6-15/SS	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	27,88 €
BAB6-20/SS	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	-	27,88 €
BAB6-25/SS	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	27,88 €
BAB6-30/SS	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	29,29 €
BAB6-35/SS	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	29,29 €
BAB6-40/SS	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	-	29,29 €
BAB6-45/SS	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	29,29 €
BAB6-50/SS	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✓	29,29 €
BAB8-20/SS	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	-	30,07 €
BAB8-25/SS	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✓	30,07 €
BAB8-30/SS	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✓	32,42 €
BAB8-35/SS	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✓	32,42 €
BAB8-40/SS	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✓	32,42 €
BAB8-45/SS	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	-	32,42 €
BAB8-50/SS	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✓	32,42 €
BAB10-20/SS	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	47,02 €
BAB10-25/SS	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	47,02 €
BAB10-30/SS	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-35/SS	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-40/SS	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-45/SS	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	✓	49,29 €
BAB10-50/SS	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	✓	49,29 €
BAB10-60/SS	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	✓	51,87 €
BAB12-25/SS	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	47,84 €
BAB12-30/SS	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,08 €
BAB12-35/SS	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,08 €
BAB12-40/SS	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,08 €
BAB12-45/SS	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,08 €
BAB12-50/SS	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,08 €
BAB12-60/SS	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	52,68 €
BAB12-70/SS	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	✓	52,68 €
BAB12-80/SS	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	54,88 €
BAB16-30/SS	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-35/SS	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-40/SS	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-45/SS	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-50/SS	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-60/SS	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	✓	92,33 €
BAB16-70/SS	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	92,33 €
BAB16-80/SS	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	97,83 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Résistance selon DIN 50141

BAB Pour verrouillage simple et rapide

- **Autobloquante**
- **Matières :**
 - Axe : inox trempé 1.4542 (630)
 - Ressort : inox
 - Poignée : plastique (PA6)
- T° d'utilisation : -30°C à 80°C

Avantages


- Appuyer = déverrouiller : pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple et rapide pour assemblages répétitifs
- Embout trempé, hautement résistant, avec revêtement anti-usure (inox 1.4542)
- Supporte des sollicitations extrêmes
- Anti-corrosion
- Poignée ergonomique
- Poignée conçue pour éviter le déverrouillage inintentionnel

Option


- Plusieurs combinaisons de couleurs possibles

Accessoire

- Câble de retenue CDR (tome 1 p.39)



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	L5	Résistance double cisaillement (kN**)		Prix Uni. 1 à 5
										Stock*		
BAB5-10	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	✓	52,50 €
BAB5-15	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	52,50 €
BAB5-20	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	52,50 €
BAB5-25	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	52,50 €
BAB5-30	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	55,57 €
BAB6-10	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-15	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-20	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-25	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-30	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-35	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-40	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-45	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-50	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	55,57 €
BAB8-20	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	50,80 €
BAB8-25	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	50,80 €
BAB8-30	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	54,33 €
BAB8-35	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	54,33 €
BAB8-40	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	54,33 €
BAB8-45	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	54,33 €
BAB8-50	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	54,33 €
BAB10-20	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	88,88 €
BAB10-25	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	88,88 €
BAB10-30	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	93,54 €
BAB10-35	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-40	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-45	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-50	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-60	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	98,05 €
BAB12-25	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	90,81 €
BAB12-30	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-35	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-40	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	95,32 €
BAB12-45	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-50	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-60	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	99,62 €
BAB12-70	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	99,62 €
BAB12-80	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	104,31 €
BAB16-30	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-35	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-40	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-45	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-50	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-60	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	174,76 €
BAB16-70	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	174,76 €
BAB16-80	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	185,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Résistance selon DIN 50141