

### - Autobloquante

### - Matières :

Axe : inox 630, trempé par précipitation, avec revêtement résistant (marquage)

Ressort : inox


- T° d'utilisation : max. +250°C



Appuyer pour déverrouiller

### Avantages

- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple, et rapide lors des opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Embout trempé, hautement résistant, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes
- Compacte avec poignée ergonomique






### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Pour alésage H11	Résistance double cisaillement (kN)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
BAB5-10/S	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	24	15	✓	29,05 €
BAB5-15/S	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	24	16	✓	29,05 €
BAB5-20/S	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	24	17	-	29,05 €
BAB5-25/S	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	24	18	-	29,05 €
BAB5-30/S	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	24	19	-	30,75 €
BAB6-10/S	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	35	17	-	29,34 €
BAB6-15/S	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	35	18	✓	29,34 €
BAB6-20/S	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	35	19	-	29,34 €
BAB6-25/S	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	35	20	✓	29,34 €
BAB6-30/S	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	35	21	✓	32,57 €
BAB6-35/S	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	35	22	-	32,57 €
BAB6-40/S	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	35	23	-	32,57 €
BAB6-45/S	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	35	24	-	32,57 €
BAB6-50/S	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	35	25	-	32,57 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



## REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Pour alésage H11	Résistance double cisaillement (kN)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
BAB8-20/S	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	63	23	-	31,44 €
BAB8-25/S	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	63	25	-	31,44 €
BAB8-30/S	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	63	27	-	35,32 €
BAB8-35/S	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	63	29	-	35,32 €
BAB8-40/S	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	63	30	-	35,32 €
BAB8-45/S	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	63	32	-	35,32 €
BAB8-50/S	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	63	34	-	35,32 €
BAB10-20/S	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	100	35	-	48,23 €
BAB10-25/S	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	100	37	-	48,23 €
BAB10-30/S	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	100	40	-	50,48 €
BAB10-35/S	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	100	43	-	50,48 €
BAB10-40/S	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	100	46	-	50,48 €
BAB10-45/S	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	100	49	-	50,48 €
BAB10-50/S	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	100	52	-	50,48 €
BAB10-60/S	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	100	56	-	53,20 €
BAB12-25/S	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	144	51	-	49,08 €
BAB12-30/S	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	144	55	✓	51,23 €
BAB12-35/S	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	144	59	-	51,23 €
BAB12-40/S	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	144	64	✓	51,23 €
BAB12-45/S	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	144	68	-	51,23 €
BAB12-50/S	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	144	72	-	51,23 €
BAB12-60/S	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	144	80	-	53,87 €
BAB12-70/S	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	144	89	-	53,87 €
BAB12-80/S	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	144	98	-	56,32 €
BAB16-30/S	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	257	138	-	87,70 €
BAB16-35/S	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	257	147	✓	87,70 €
BAB16-40/S	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	257	156	-	87,70 €
BAB16-45/S	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	257	165	-	87,70 €
BAB16-50/S	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	257	175	✓	87,70 €
BAB16-60/S	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	257	193	✓	94,50 €
BAB16-70/S	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	257	212	-	94,50 €
BAB16-80/S	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	257	233	-	100,19 €
BAB20-60/S	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	403	338	-	199,91 €
BAB20-80/S	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	403	388	-	205,58 €
BAB20-100/S	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	403	438	-	217,27 €
BAB20-120/S	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	403	488	-	225,90 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



BLH60

Renvoi d'angle, de 19 à 70 Nm



B

Engrenage conique acier, 1:1



EMS

Ecms moleté, Moleté



DB

Engrenage conique acier, 2:1



H2

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



CHMR63

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 196 Nm



OP2

Indicateur numérique de position mécanique, 3 chiffres



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CHAC4040NP

Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non



DCA

Ventouse 1,5 soufflets, caoutchouc naturel



MDR

Manille droite à piton à œil, Acier



PCF2

Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale

## Produits complémentaires



BABRéceptacle

Réceptacle pour broche à billes, Réceptacle




BABS303

Broche à billes compacte inox 303, Inox 303



AFA

Axe de fixation à anneau, à anneau



CDRs

Câble de retenue pour broche à billes compact, Sécurise contre la...