









Guide d'achat

Broche à billes



Référence	AFA	BABS303	BABs	BABss	BAB	BAB	BABTss
Type	goupille à bille	compact	compact	classique	classique	réglable	poignée en T
Matières (de l'axes)	acier zingué	inox 303	inox 630 trempé	inox 303	inox 630 trempé	inox 630 trempé	inox 303
Diamètre (mm)	6 à 8	5 à 20	5 à 20	5 à 16	5 à 16	5 à 16	5 à 12
Longueur (mm)	15 à 50	10 à 120	10 à 120	10 à 80	10 à 80	0-10 à 70-80	10 à 80
Résistance au cisaillement (kN)	22 à 28	14 à 244	24 à 403	14 à 155	24 à 257	24 à 257	24 à 87
Avantages	premier prix (verrouillage non sécurisé)	compacité	compacité, résistance accrue	ergonomique	ergonomique, résistance accrue	longueur de blocage réglable	bonne prise en main
Indice de qualité	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
Prix	€	€€	€€€	€€	€€€	€€€	€€
Pages	1 p.492	1 p.12	1 p.14	1 p.16	1 p.18	1 p.20	1 p.22



							
BABT	BABPSS	BABPASS	BABA	BABAM	BABFC BABfo	BABM	CDR
poignée en T	avec bouton protégé	avec poignée anneau	anneau de levage pour trou lisse	anneau de levage pour trou taraudé	réceptacle à flasque	réceptacle fileté	câble
inox 630 trempé	inox 301	inox 630 trempé	acier traité	acier traité	inox 303	inox 303	inox
5 à 12	5 à 16	5 à 16	10 à 16	M10 à M16	5 à 16	5 à 20	-
10 à 80	10 à 80	10 à 100	15 à 75	14 à 17	-	-	150 à 300
24 à 144	15 à 153	24 à 257	-	-	-	-	-
bonne prise en main, résistance accrue	protégé contre un actionnement involontaire	anneau porte-clé pour accrochage facile	anneau de levage à mise en place rapide	anneau de levage à mise en place rapide	utilisation pour tôles fines	pour montage en pleine masse	sécurise contre la perte
☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
€€€	€€	€€€	€€€	€€€	€€	€€	€€
1 p.24	1 p.26	1 p.28	1 p.460	1 p.462	1 p.32	1 p.33	1 p.34-35

- **Autobloquante**
- Matières :
Axe : inox 303
Ressort : inox
- T° d'utilisation : max. +250°C

Avantages

- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple, et rapide lors des opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Exécution compacte avec poignée ergonomique

Option

- Broche à bille inox 630 trempé (BABs)
= résistance double cisaillement accrue


Accessoire

- Câble de retenue CDR/S (tome 1 p.34)



Appuyer pour déverrouiller

Matière moins chère !





NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Pour Résistance double		Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
							alésage H11	cisaillement (kN)			
BAB5-10/S303	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	14	10	-	18,82 €
BAB5-15/S303	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	14	11	-	18,84 €
BAB5-20/S303	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	14	12	-	18,84 €
BAB5-25/S303	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	✓	18,84 €
BAB5-30/S303	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	✓	20,03 €
BAB6-10/S303	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	21	11	-	18,94 €
BAB6-15/S303	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	21	12	-	18,94 €
BAB6-20/S303	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	21	13	✓	18,94 €
BAB6-25/S303	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	21	14	-	18,94 €
BAB6-30/S303	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	21	15	✓	21,20 €
BAB6-35/S303	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	21	16	✓	21,20 €
BAB6-40/S303	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	21	17	✓	21,20 €
BAB6-45/S303	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	21	18	✓	21,20 €
BAB6-50/S303	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	21	19	✓	21,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	H11	Pour Résistance double		Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
								alésage	cisaillement			
BAB8-20/S303	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	38	33	✓	20,43 €	
BAB8-25/S303	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	38	34	✓	20,43 €	
BAB8-30/S303	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	38	36	✓	22,97 €	
BAB8-35/S303	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	38	38	-	22,97 €	
BAB8-40/S303	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	38	40	✓	22,97 €	
BAB8-45/S303	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	38	42	-	22,97 €	
BAB8-50/S303	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	38	44	✓	22,97 €	
BAB10-20/S303	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	60	39	✓	31,20 €	
BAB10-25/S303	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	60	42	-	31,20 €	
BAB10-30/S303	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	60	45	✓	32,93 €	
BAB10-35/S303	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	60	48	-	32,93 €	
BAB10-40/S303	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	60	51	-	32,93 €	
BAB10-45/S303	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	60	54	-	32,93 €	
BAB10-50/S303	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	60	57	-	32,93 €	
BAB10-60/S303	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	60	63	✓	34,55 €	
BAB12-25/S303	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	87	84	✓	31,84 €	
BAB12-30/S303	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	87	88	-	33,37 €	
BAB12-35/S303	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	87	92	✓	33,37 €	
BAB12-40/S303	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	87	96	-	33,37 €	
BAB12-45/S303	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	87	101	-	33,37 €	
BAB12-50/S303	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	87	105	✓	33,37 €	
BAB12-60/S303	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	87	113	-	35,00 €	
BAB12-70/S303	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	87	122	-	35,00 €	
BAB12-80/S303	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	87	130	-	36,39 €	
BAB16-30/S303	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	155	120	-	56,91 €	
BAB16-35/S303	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	155	127	-	56,91 €	
BAB16-40/S303	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	155	135	✓	56,91 €	
BAB16-45/S303	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	155	143	-	56,91 €	
BAB16-50/S303	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	155	150	✓	56,91 €	
BAB16-60/S303	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	155	166	-	61,34 €	
BAB16-70/S303	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	155	181	-	61,34 €	
BAB16-80/S303	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	155	196	-	65,14 €	
BAB20-60/S303	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	244	322	-	115,25 €	
BAB20-80/S303	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	244	370	-	119,90 €	
BAB20-100/S303	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	244	414	-	125,76 €	
BAB20-120/S303	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	244	466	-	130,54 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Autobloquante

- Matières :

Axe : inox 630, trempé par précipitation, avec revêtement résistant (marquage)


Ressort : inox

- T° d'utilisation : max. +250°C

Avantages


- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple, et rapide lors des opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Embout trempé, hautement résistant, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes
- Compacte avec poignée ergonomique

Appuyer pour déverrouiller



Accessoire

- Câble de retenue CDR/S (tome 1 p.34)




NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Pour alésage H11	Résistance double cisaillement (kN)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
BAB5-10/S	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	24	15	✓	29,90 €
BAB5-15/S	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	24	16	✓	29,90 €
BAB5-20/S	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	24	17	-	29,90 €
BAB5-25/S	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	24	18	-	29,90 €
BAB5-30/S	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	24	19	-	31,64 €
BAB6-10/S	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	35	17	-	30,19 €
BAB6-15/S	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	35	18	✓	30,19 €
BAB6-20/S	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	35	19	-	30,19 €
BAB6-25/S	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	35	20	✓	30,19 €
BAB6-30/S	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	35	21	✓	33,52 €
BAB6-35/S	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	35	22	-	33,52 €
BAB6-40/S	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	35	23	-	33,52 €
BAB6-45/S	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	35	24	-	33,52 €
BAB6-50/S	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	35	25	-	33,52 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Pour alésage H11	Résistance double cisaillement (kN)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
BAB8-20/S	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	63	23	-	32,35 €
BAB8-25/S	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	63	25	-	32,35 €
BAB8-30/S	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	63	27	-	36,34 €
BAB8-35/S	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	63	29	-	36,34 €
BAB8-40/S	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	63	30	-	36,34 €
BAB8-45/S	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	63	32	-	36,34 €
BAB8-50/S	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	63	34	-	36,34 €
BAB10-20/S	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	100	35	-	49,63 €
BAB10-25/S	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	100	37	-	49,63 €
BAB10-30/S	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	100	40	-	51,94 €
BAB10-35/S	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	100	43	-	51,94 €
BAB10-40/S	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	100	46	-	51,94 €
BAB10-45/S	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	100	49	-	51,94 €
BAB10-50/S	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	100	52	-	51,94 €
BAB10-60/S	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	100	56	-	54,75 €
BAB12-25/S	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	144	51	-	50,51 €
BAB12-30/S	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	144	55	✓	52,72 €
BAB12-35/S	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	144	59	-	52,72 €
BAB12-40/S	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	144	64	✓	52,72 €
BAB12-45/S	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	144	68	-	52,72 €
BAB12-50/S	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	144	72	-	52,72 €
BAB12-60/S	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	144	80	-	55,43 €
BAB12-70/S	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	144	89	-	55,43 €
BAB12-80/S	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	144	98	-	57,96 €
BAB16-30/S	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	257	138	-	90,26 €
BAB16-35/S	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	257	147	✓	90,26 €
BAB16-40/S	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	257	156	-	90,26 €
BAB16-45/S	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	257	165	-	90,26 €
BAB16-50/S	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	257	175	✓	90,26 €
BAB16-60/S	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	257	193	✓	97,26 €
BAB16-70/S	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	257	212	-	97,26 €
BAB16-80/S	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	257	233	-	103,11 €
BAB20-60/S	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	403	338	-	205,74 €
BAB20-80/S	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	403	388	-	211,58 €
BAB20-100/S	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	403	438	-	223,60 €
BAB20-120/S	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	403	488	-	232,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm