

- **Autobloquante**
- Matières :
 Axe : inox 1.4542, trempé par précipitation, avec revêtement résistant (marquage)
 Ressort : inox
 Poignée : aluminium, noir RAL 9005
 Bouton poussoir : inox noir
- T° d'utilisation : -30°C à +150°C




Avantages

- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Hautement résistante, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes
- Possibilité de fixation avec câble de retenue **CDR**

Info.

- Résistance au cisaillement selon DIN 50141




REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	Alésage		Résistance double		Masse	Prix Uni.
										H11	kN	min.	(g)		
BAB5-10/T	5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	24	19	34,93 €		
BAB5-15/T	5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	24	20	34,93 €		
BAB5-20/T	5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	24	20	34,93 €		
BAB5-25/T	5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	24	21	34,93 €		
BAB5-30/T	5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	24	22	37,10 €		
BAB6-10/T	6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	20	34,93 €		
BAB6-15/T	6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	21	34,93 €		
BAB6-20/T	6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	22	34,93 €		
BAB6-25/T	6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	23	34,93 €		
BAB6-30/T	6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	24	37,10 €		

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	H11	Alésage Résistance double		Prix Uni.
											correspondant	cisaillement	
BAB6-35/T	6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	25	37,10 €
BAB6-40/T	6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	26	37,10 €
BAB6-45/T	6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	27	37,10 €
BAB6-50/T	6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	28	37,10 €
BAB8-20/T	8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	37	38,57 €
BAB8-25/T	8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	39	38,25 €
BAB8-30/T	8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	41	40,66 €
BAB8-35/T	8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	43	40,66 €
BAB8-40/T	8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	44	40,66 €
BAB8-45/T	8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	46	40,66 €
BAB8-50/T	8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	48	40,66 €
BAB10-20/T	10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	44	56,42 €
BAB10-25/T	10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	47	56,42 €
BAB10-30/T	10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	49	59,38 €
BAB10-35/T	10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	52	59,38 €
BAB10-40/T	10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	55	59,38 €
BAB10-45/T	10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	58	59,38 €
BAB10-50/T	10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	61	59,38 €
BAB10-60/T	10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	67	62,28 €
BAB12-25/T	12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	73	57,57 €
BAB12-30/T	12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	77	60,51 €
BAB12-35/T	12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	81	60,51 €
BAB12-40/T	12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	86	60,51 €
BAB12-45/T	12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	90	60,51 €
BAB12-50/T	12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	94	60,51 €
BAB12-60/T	12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	103	63,31 €
BAB12-70/T	12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	111	63,31 €
BAB12-80/T	12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	119	66,10 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



RDE-N
Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM noir



D19 D29
Ressort de compression au mètre acier, au mètre



BOX-TOR-A
Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 28,17 x 3,53




KK
Clavette rectangulaire, Acier



PRF_BV
Bloc de vissage pour profilé aluminium, Ajout et fixation de panneaux



RT61
Frette de serrage autocentrante, Couple moyen/bas



PM2
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



PTMC
Pied d'ameublement télescopique, platine carrée



R206
Ressort extra raide ISO10243, Extra-forte



BOX-TOR-H
Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 2,00mm à



NSR
Noix de serrage réglable, Réglable



RJA00_02
Joint d'étanchéité linéaire, A clipser

Produits complémentaires



BABreceptacle
Réceptacle pour broche à billes, Réceptacle



CDR
Câble de retenue pour broche à billes, Sécurise contre la perte



AFA
Axe de fixation à anneau, à anneau



BABtts
Broche à billes inox 303, inox 303