

- Autobloquante

- Matières :

Axe : inox 303

Ressort : inox

Poignée : aluminium, noir RAL 9005

Bouton poussoir : inox noir

- T° d'utilisation : -30°C à +150°C

Avantages

- Appuyer = déverrouiller
- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement
- Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives
- Anti-corrosion
- Hautement résistante, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes
- Possibilité de fixation avec câble de retenue CDR



inox 303

Matière moins chère !

Info.


- Résistance au cisaillement selon DIN 50141

Option

- Broche à billes inox 630 trempé (BABT)
- Résistance au double cisaillement accrue

Accessoire

- Câble de retenue CDR (tome 1 p.39)




✓ EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	Alésage correspondant H11	Résistance double cisaillement kN min.	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
BAB5-10/T/SS	5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	19	30,07 €
BAB5-15/T/SS	5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	20	30,07 €
BAB5-20/T/SS	5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	20	30,07 €
BAB5-25/T/SS	5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	21	30,07 €
BAB5-30/T/SS	5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	22	32,22 €
BAB6-10/T/SS	6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	20	30,36 €
BAB6-15/T/SS	6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	21	30,36 €
BAB6-20/T/SS	6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	22	30,36 €
BAB6-25/T/SS	6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	23	30,36 €
BAB6-30/T/SS	6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	24	32,22 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



✓ EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	Alésage correspondant H11	Résistance double cisaillement kN min.	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
BAB6-35/T/SS	6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	25	32,22 €
BAB6-40/T/SS	6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	26	32,22 €
BAB6-45/T/SS	6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	27	32,22 €
BAB6-50/T/SS	6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	28	32,22 €
BAB8-20/T/SS	8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	37	33,12 €
BAB8-25/T/SS	8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	39	33,12 €
BAB8-30/T/SS	8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	41	35,32 €
BAB8-35/T/SS	8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	43	35,32 €
BAB8-40/T/SS	8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	44	35,32 €
BAB8-45/T/SS	8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	46	35,32 €
BAB8-50/T/SS	8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	48	35,32 €
BAB10-20/T/SS	10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	44	49,02 €
BAB10-25/T/SS	10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	47	49,02 €
BAB10-30/T/SS	10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	49	51,50 €
BAB10-35/T/SS	10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	52	51,50 €
BAB10-40/T/SS	10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	55	51,50 €
BAB10-45/T/SS	10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	58	51,50 €
BAB10-50/T/SS	10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	61	51,50 €
BAB10-60/T/SS	10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	67	54,09 €
BAB12-25/T/SS	12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	73	49,77 €
BAB12-30/T/SS	12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	77	52,41 €
BAB12-35/T/SS	12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	81	52,41 €
BAB12-40/T/SS	12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	86	52,41 €
BAB12-45/T/SS	12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	90	52,41 €
BAB12-50/T/SS	12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	94	52,41 €
BAB12-60/T/SS	12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	103	54,77 €
BAB12-70/T/SS	12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	111	54,77 €
BAB12-80/T/SS	12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	119	57,11 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Autobloquante

- Matières :

Axe : inox 1.4542 (630), trempé par précipitation, avec revêtement résistant (marquage)

Ressort : inox

Poignée : aluminium, noir RAL 9005

Bouton poussoir : inox noir

- T° d'utilisation : -30°C à +150°C



Avantages

- Appuyer = déverrouiller

- Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement

- Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives

- Anti-corrosion

- Hautement résistante, anti-usure, supportant des sollicitations extrêmes


- Possibilité de fixation avec câble de retenue CDR

Info.

- Résistance au cisaillement selon DIN 50141

Accessoire

- Câble de retenue CDR (tome 1 p.39)




REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	Alésage		Résistance double		Masse	Prix Uni.
										H11	ØD1	cisaillement	Min.		
BAB5-10/T	5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	24,145,2	12,7	5	24	19	43,24	€		
BAB5-15/T	5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	24,145,2	12,7	5	24	20	43,24	€		
BAB5-20/T	5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	24,145,2	12,7	5	24	20	43,24	€		
BAB5-25/T	5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	24,145,2	12,7	5	24	21	43,24	€		
BAB5-30/T	5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	24,145,2	12,7	5	24	22	45,93	€		
BAB6-10/T	6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	24,145,2	12,7	6	35	20	43,24	€		
BAB6-15/T	6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	24,145,2	12,7	6	35	21	43,24	€		
BAB6-20/T	6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	24,145,2	12,7	6	35	22	43,24	€		
BAB6-25/T	6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	24,145,2	12,7	6	35	23	43,24	€		
BAB6-30/T	6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	24,145,2	12,7	6	35	24	45,93	€		

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	H11	Alésage Résistance double		Prix Uni.
											correspondant	cisaillement	
BAB6-35/T	6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	25	45,93 €
BAB6-40/T	6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	26	45,93 €
BAB6-45/T	6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	27	45,93 €
BAB6-50/T	6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	35	28	45,93 €
BAB8-20/T	8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	37	47,75 €
BAB8-25/T	8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	39	47,35 €
BAB8-30/T	8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	41	50,34 €
BAB8-35/T	8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	43	50,34 €
BAB8-40/T	8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	44	50,34 €
BAB8-45/T	8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	46	50,34 €
BAB8-50/T	8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	63	48	50,34 €
BAB10-20/T	10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	44	69,85 €
BAB10-25/T	10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	47	69,85 €
BAB10-30/T	10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	49	73,52 €
BAB10-35/T	10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	52	73,52 €
BAB10-40/T	10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	55	73,52 €
BAB10-45/T	10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	58	73,52 €
BAB10-50/T	10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	61	73,52 €
BAB10-60/T	10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	100	67	77,10 €
BAB12-25/T	12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	73	71,29 €
BAB12-30/T	12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	77	74,93 €
BAB12-35/T	12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	81	74,93 €
BAB12-40/T	12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	86	74,93 €
BAB12-45/T	12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	90	74,93 €
BAB12-50/T	12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	94	74,93 €
BAB12-60/T	12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	103	78,38 €
BAB12-70/T	12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	111	78,38 €
BAB12-80/T	12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	144	119	81,84 €

Dimensions en mm