

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C40/XC42



- Fabriqué par extrusion

Accessoires

- Bague cannelée cylindrique, ou épaulée

Options

- Différentes longueurs jusqu'à 3000mm



REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande
Long.	1000 mm	2000 mm		3000 mm	
Prix	Uni.	x 2,23		x 3,35	

Références	Nb. de cannelures	Ød1	Ød2	b	Longueur standard (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ACA6-14-1000	6	11 ^{+0/-0,08}	14 ^{-0,07/-0,2}	3,0 ^{+0/-0,08}	1000	0,949	✓	40,51 €
ACA6-16-1000	6	13 ^{+0/-0,08}	16 ^{-0,07/-0,2}	3,5 ^{+0/-0,08}	1000	1,287	✓	38,80 €
ACA6-20-1000	6	16 ^{+0/-0,08}	20 ^{-0,07/-0,25}	4,0 ^{+0/-0,08}	1000	1,911	✓	52,07 €
ACA6-22-1000	6	18 ^{+0/-0,08}	22 ^{+0/-0,10}	5,0 ^{+0/-0,08}	1000	2,453	✓	59,03 €
ACA6-25-1000	6	21 ^{+0/-0,08}	25 ^{-0,07/-0,27}	5,0 ^{+0/-0,08}	1000	3,139	✓	67,49 €
ACA6-28-1000	6	23 ^{+0/-0,08}	28 ^{-0,07/-0,25}	6,0 ^{+0/-0,08}	1000	3,964	✓	90,75 €
ACA6-32-1000	6	26 ^{+0/-0,08}	32 ^{-0,07/-0,27}	6,0 ^{+0/-0,08}	1000	5,008	✓	111,14 €
ACA6-34-1000	6	28 ^{+0/-0,08}	34 ^{-0,07/-0,27}	7,0 ^{+0/-0,08}	1000	5,816	✓	131,16 €
ACA8-38-1000	8	32 ^{+0/-0,08}	38 ^{-0,07/-0,27}	6,0 ^{+0/-0,08}	1000	7,433	✓	162,64 €
ACA8-42-1000	8	36 ^{+0/-0,08}	42 ^{-0,07/-0,27}	7,0 ^{+0/-0,08}	1000	9,302	✓	211,13 €
ACA8-48-1000	8	42 ^{+0/-0,08}	48 ^{-0,07/-0,27}	8,0 ^{+0/-0,08}	1000	12,371	✓	267,83 €
ACA8-54-1000	8	46 ^{+0/-0,08}	54 ^{-0,07/-0,27}	9,0 ^{+0/-0,08}	1000	15,300	-	389,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C45

Accessoires

- Arbre cannelé acier ou inox



REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Nb. de cannelures	Ød ₁	Ød ₂	b	L		Ød ₃	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
					longueur totale	Longueur cannelée			
BCA6-14	6	11,00	14,00	3,00	40	30	25	✓	16,55 €
BCA6-16	6	13,00	16,00	3,50	40	40	28	✓	15,59 €
BCA6-20	6	16,00	20,00	4,00	50	50	30	✓	15,59 €
BCA6-22	6	18,00	22,00	5,00	50	50	32	✓	15,59 €
BCA6-25/40	6	21,00	25,00	5,00	40	40	38	✓	18,37 €
BCA6-25	6	21,00	25,00	5,00	60	60	38	✓	18,37 €
BCA6-28	6	23,00	28,00	6,00	60	60	38	✓	19,09 €
BCA6-32	6	26,00	32,00	6,00	60	60	42	✓	19,09 €
BCA6-34	6	28,00	34,00	7,00	60	60	45	✓	21,41 €
BCA8-38	8	32,00	38,00	6,00	60	60	55	✓	31,30 €
BCA8-42	8	36,00	42,00	7,00	70	70	60	✓	36,62 €
BCA8-48	8	42,00	48,00	8,00	70	70	65	✓	45,53 €
BCA8-54	8	46,00	54,00	9,00	80	80	70	✓	60,70 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Transmet des efforts importants

- Matière :


Inox 304 (1.4301)

Accessoire



- Bague cannelée cylindrique BCAs

Option

- Différentes longueurs
jusqu'à 3000mm



Pour milieux
agressifs



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Nb. de cannelures	$\overset{+0}{\underset{-0,08}{\text{Ød1}}}$	$\overset{-0,07}{\underset{-0,27}{\text{Ød2}}}$	$\overset{+0}{\underset{b-0,08}{b}}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	✓	79,34 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	✓	92,94 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	✓	164,51 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	✓	269,40 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	✓	412,71 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	-	591,88 €




*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Transmet des efforts importants
- Matière : Inox 304

Accessoires

- Arbre cannelé ACAss inox

Pour milieux agressifs



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Nb. de cannelures	Ød ₁ H7	Ød ₂	b ^{D9}	L	Ød ₃ ^{H11}	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	✓	36,94 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	✓	43,38 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	✓	48,24 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	✓	68,22 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	✓	87,81 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	✓	102,54 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm