



# Bouton champignon avec filetage à collerette basse

Hygienic Usit®

BCFBHUSS


- Bouton champignon avec filetage, à collerette basse pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®
- Avec sa collerette basse, le bouton champignon est idéal pour les mouvements latéraux manuels.
- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.
- Matière :  
Inox 1.4404 (316L)  
Finition poli miroir

## Avantages

- Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C'est la garantie d'un nettoyage facile.
- Les rondelles d'étanchéité Hygienic Usit® sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé.
- La tige du bouton champignon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, et répond ainsi aux exigences en matière d'hygiène.

## Accessoire

- Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit RDE (cf. pages 37 à 39)



## REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	L	L1	R	R1	Prix Uni.
										1 à 4
BCFB-4/HUSS	M4	20	10,8	19	3,5	8	7	3	0,45	13,02 €
BCFB-5/HUSS	M5	21	11,8	21	5,5	10	9	3	0,50	14,10 €
BCFB-6/HUSS	M6	25	14,2	25	7,0	12	11	3	0,55	15,68 €
BCFB-8/HUSS	M8	33	18,0	33	9,0	16	15	4	0,60	26,40 €
BCFB-10/HUSS	M10	40	22,3	40	11,5	20	19	4	0,75	28,18 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PF20

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 5 Nm



MF

Amortisseur - Bride universelle, Bride universelle



SVR15

Vérin à vis - avec écrou de déplacement, Avec écrou de déplacement



HFL

Roue libre acier combinée à aiguilles, Combinée à aiguilles



CHA35

Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière



PTKfss

Ecrou borgne M12, Ecrou borgne inox - norme 3A



PHG15

Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 20NCD2 cémenté



GGP

Vis à oreilles, Technopolymère insert acier



PTP

Courroie V à maillons, Pour poulie trapézoïdale ZAB



MCLred

Manchon réducteur femelle/femelle, Cylindrique - acier



INS\_SS


Insert auto-taraudeur inox, Inox 316



P20

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 5 Nm

## Produits complémentaires



RDE-W

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM blanc



RDE-B

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM bleu



BCTB

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec taraudage - collerette basse



BCTH

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec taraudage - collerette haute