

Bouton champignon avec filetage à collerette haute

BCFH_{HUSS}

Hygienic Usit®


- **Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®**
- Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements latéraux manuels.
- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition poli miroir

Avantages

- Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C'est la garantie d'un nettoyage facile.
- Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé.
- La tige du bouton champignon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort et répond ainsi aux exigences en matière d'hygiène.

Accessoire

- Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit RDE (tome 1 p.607 à p.609)



REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	L	L1	R	R1	Prix Uni. 1 à 4
BCFH-4/HUSS	M4	20	10,8	19	8	8	7	3	0,45	15,12 €
BCFH-5/HUSS	M5	21	11,8	21	10	10	9	3	0,50	16,35 €
BCFH-6/HUSS	M6	25	14,2	25	12	12	11	3	0,55	18,20 €
BCFH-8/HUSS	M8	33	18,0	33	15	16	15	4	0,60	30,63 €
BCFH-10/HUSS	M10	40	22,3	40	19	20	19	4	0,75	32,71 €

Dimensions en mm



- **Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®**
- Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements latéraux manuels.
- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition poli miroir




Avantages

- Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C'est la garantie d'un nettoyage facile.
- Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé.
- L'embase du bouton champignon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort, et répond ainsi aux exigences en matière d'hygiène.

Accessoire

- Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit RDE (tome 1 p.607 à p.609)



REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	T	R	R1	Prix Uni.
									1 à 4
BCTH-4/HUSS	M4	20	10,8	19	8	10	3	0,45	15,20 €
BCTH-5/HUSS	M5	21	11,8	21	10	12	3	0,50	15,82 €
BCTH-6/HUSS	M6	25	14,2	25	12	12	3	0,55	17,58 €
BCTH-8/HUSS	M8	33	18,0	33	15	16	4	0,60	28,42 €
BCTH-10/HUSS	M10	40	22,3	40	19	20	4	0,75	30,31 €

Dimensions en mm