

# Bouton étoile antistatique



## Empêche les décharges électrostatiques BEAS

- **Élimine les charges électriques**
- **Matières :**  
Thermoplastique, noir graphite  
Douille en acier 5.8
- Similaire à DIN6336

### Avantages

- Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN61340-5-1
- Pour une identification univoque, le logo ESD jaune est imprimé sur le côté du produit

**NOUVEAU !**



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Prix uni. 1 à 9
<b>Femelle</b>									
BEAS-8	40	M8	18	13	25	14	-	✓	2,90 €
<b>Mâle</b>									
BEAS-8-25	40	M8	18	13	25	-	25	New	4,12 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



ACM\_AZ

Crochet pour attache-  
capot manuelle,  
Crochet



J53

Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de  
0,43 à 1,15 Nm - à tr...



PF30

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
8,80 Nm



FB\_ECO

Engrenage conique  
série éco., 4:1



PRF\_BR

Bride pour profilé  
aluminium, Bride pour  
profilé



NKIA

Roulement combiné  
avec bague interne,  
Charge axiale dans 1  
sens



LRRss

Verrou à claquer,  
Loquet à ressort de  
rappel inox



WW10

Chariot Drylin® W,  
Chariot



SRG

Grenouillère rigide  
réglable, Course de  
96mm à 121,7mm



FF40

Réducteur à arbres  
parallèles, de 59 à  
210 Nm



GE32

Grenouillère rigide à  
anneau, Standard



EFTC

Élément de soutien,  
Inox

## Produits complémentaires



PAS

Poignée de  
manutention,  
Thermoplastique PA  
renforcé



EMAS

Ecrou moleté  
antistatique,  
Antistatique



PDM\_PDV

Bouton croisillon en  
plastique détectable,  
aux détecteurs de  
métaux



PDM\_PDV

Bouton croisillon en  
plastique détectable,  
aux détecteurs de  
métaux