

# Vis à billes miniature et écrou simple

## BSPM Vis roulée, diamètre 6mm à 14mm

- Vis à billes roulée classe de précision 7
- Valeur maximale du jeu axial : 0,05mm
- Fourni avec écrou collerette vers la gauche
- Usinage compatible avec les paliers BEK (fig.A) et BEF (fig.B). Usinage sans clavetage
- Vis en acier

### Options



- Longueurs inférieures sur demande
- Ecrou avec collerette vers la droite

### Info.

- La référence inclut 1 vis et 1 écrou



Miniature



Collerette de l'écrou à gauche


- Ecrou simple classe de précision 7
- Ecrou sans orifice de graissage

**Info.**

- Ne peut être vendu seul
- Ne pas démonter
- Ecrou livré sans graisse, à graisser impérativement par l'utilisateur

**Accessoires**

- Blocs paliers
- BEF (tome 3 p.322) et
- BEK (tome 3 p.323)



Miniature

**REMISES**

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
BSPM0601R-150	Plan à fournir par l'utilisateur										
BSPM0801R-200	29	9	8	6	M6x0,75	4	9	6	0,8	6	5,7
BSPM1002R-300	34	11	10	8	M8x1	6	9	6	0,8	6	5,7
BSPM1202R-600	38	13	15	10	M10x1	8	10	7	0,9	8	7,6
BSPM1402R-700	38	13	15	12	M12x1	10	10	7	0,9	8	7,6

Références	ØVis	Pas	Longueur maxi.	Longueur	Rigidité axiale (N/µm)	Prix Uni. 1 vis + 1 écrou
BSPM0601R-150	6	1	150	150	55	984,12 €
BSPM0801R-200	8	1	200	200	72	872,92 €
BSPM1002R-300	10	2	300	300	90	993,63 €
BSPM1202R-600	12	2	600	600	110	1 193,29 €
BSPM1402R-700	14	2	700	700	120	1 195,29 €

Références pour vis	ØVis	Pas	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	Ca (kN)	Stat Coa (kN)	Ne peut être vendu seul
BSPM0601R-150	6	1	24	12	15	3,5	3,4	18	16	0,73	1,21	
BSPM0801R-200	8	1	27	14	16	4	3,4	21	18	0,93	1,73	
BSPM1002R-300	10	2	35	18	28	5	4,5	27	22	1,85	3,05	
BSPM1202R-600	12	2	37	20	28	5	4,5	29	24	1,73	3,17	
BSPM1402R-700	14	2	40	21	23	6	5,5	31	26	2,87	6,33	

Dimensions en mm

# Bloc palier pour vis à billes **miniature**

## BEF

## Extrémité libre

- Palier conçu pour recevoir l'extrémité libre de la vis à billes miniature (voir BSPM fig.B)
- Avec un roulement à billes à gorge profonde
- Matière : Acier bruni




### Montage


- Placer le circlips fourni de manière à bloquer axialement la vis

### Info.


- N'existe pas pour les vis à billes Ø6 mm





Extrémité libre



BEF8 &  
BEF10  
Coupe  
A-A



BEF1214  
Coupe  
A-A



Coupe  
B-B

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØVis	A	B	B1	C	D	E	F	G
BEF8	8	14	42	21	25	20	18	30	13
BEF10	10	14	52	26	32	24	25	38	17
BEF1214	12 et 14	20	70	35	43	24	36	52	25

Références	ØK	ØL	M	ØP	V	Roulement	Prix Uni.
BEF8	5,5	9,5	11	6	6	606ZZ	209,20 €
BEF10	6,6	11	12	6	6	606ZZ	209,20 €
BEF1214	9	-	-	8	7	608ZZ	209,20 €

Dimensions en mm

# Bloc palier pour vis à billes **miniature**

## Extrémité fixe

## BEK



- Palier conçu pour recevoir l'extrémité fixe de la vis à billes miniature (voir BSPM fig.A)
- Avec 2 roulements à contact oblique appairés
- Positionnement axial et radial précis de la vis à billes
- Matière:  
Acier bruni

### Montage

- Le contre-écrou doit être serré à fond et bloqué avec la vis de pression



### Info.

- N'existe pas pour les vis à billes  $\varnothing 6$  mm



Extrémité fixe

**BEK12 & BEK14**



**BEK8 & BEK10**

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØVis	A	B	B1	C	D	E	F	G
BEK8	8	20	42	21	25	20	18	30	13
BEK10	10	23	52	26	32	24	25	38	17
BEK12	12	24	70	35	43	24	36	52	25
BEK14	14	24	70	35	43	24	36	52	25

Références	ØVis	ØL	M	ØP	Q	R	S	T	U	Prix Uni.
BEK8	5,5	9,5	11	6	M6x0,75	12	27	22	1,5	347,10 €
BEK10	6,6	11	12	8	M8x1	14	31,3	25	1,3	327,33 €
BEK12	9	-	-	10	M10x1	16	35,4	27	-	317,58 €
BEK14	9	-	-	12	M12x1	19	35,3	27	-	327,33 €

Dimensions en mm