

- Goupille économique

- Matière :

Acier zingué blanc



- Conditionnées par lot

Avantage

- Montage/démontage manuel

Infos

- Vendues aussi en coffret (tome 1 p.634)



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	


Références	ØD	L	B	Pour arbre	Masse au 100 (kg)	Quantité par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
BETA-2/B	2	53	12	9-11	0,5	100	✓	8,67 €
BETA-2.5/B	2,5	52	10	11-13	0,6	100	✓	10,88 €
BETA-3/B	3	66	15	13-17	0,9	100	✓	14,00 €
BETA-4/B	4	83	22	17-20	2,3	100	✓	26,86 €
BETA-4.5/B	4,5	68	24	20-23	2,5	100	✓	35,71 €
BETA-5/B	5	100	23	23-26	3,9	100	✓	45,72 €
BETA-6/B	6	105	26	26-30	6,0	50	✓	33,10 €
BETA-7/B	7	125	26	30-34	9,1	25	-	44,66 €
BETA-8/B	8	142	29	34-45	13,6	25	-	55,88 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Goupille économique
- Matière :
Inox AISI 304
- Conditionnées par lot

Avantage

- Montage/démontage manuel



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	$\varnothing D$	L	B	Masse au 100 (kg)	Quantité par lot	Prix Uni. 1 à 4
BETA-2/SS/B	2	53	12	0,32	100	41,19 €
BETA-3/SS/B	3	66	15	0,88	50	36,75 €
BETA-4/SS/B	4	83	22	1,49	25	37,64 €
BETA-5/SS/B	5	100	23	3,62	20	51,28 €
BETA-6/SS/B	6	105	26	5,56	10	40,13 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm