





- Goupille économique
- Matière :
Acier zingué blanc
- Conditionnées par lot

Avantage

- Montage/démontage manuel



REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	Sur demande


Références	ØD	L	B	Pour arbre	Masse au 100 (kg)	Quantité par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
BETA-2/B	2	53	12	9-11	0,5	100	✓	7,35 €
BETA-2.5/B	2,5	52	10	11-13	0,6	100	✓	9,22 €
BETA-3/B	3	66	15	13-17	0,9	100	✓	11,86 €
BETA-4/B	4	83	22	17-20	2,3	100	✓	22,74 €
BETA-4.5/B	4,5	68	24	20-23	2,5	100	-	30,21 €
BETA-5/B	5	100	23	23-26	3,9	100	-	38,65 €
BETA-6/B	6	105	26	26-30	6,0	50	✓	27,00 €
BETA-7/B	7	125	26	30-34	9,1	25	✓	37,77 €
BETA-8/B	8	142	29	34-45	13,6	25	-	47,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BABreceptacle
Broche à billes,
Réceptacle



ZR
Crémaillère plastique,
Delrin



PW_PWG3
Roue de précision,
Bronze




BUT
Butée pour panneaux,
Butée pour panneaux



LRX
Chariot pour glissière
linéaire à rouleaux,
Chariot - de 9410 N à
101000 N



PAV
Pied fixe
antivibratoire,
Antivibratoire



RPPM
Courroie ouverte au
mètre type RPP,
RPP14 Polyuréthane
armature acier



FB_ECO
Engrenage conique
série éco., 4:1



STRIP
Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 3m



PT880
Pignon de traction,
Série 880



ACL-PR
Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion à angle



UGH40
Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø40

Produits complémentaires