

Anneau de retenue pour arbres

BFA

Anneau type E



- Selon DIN 6799

- Matière :


Inox

Avantages

- Peut se monter directement sur un axe lisse ou dans une gorge (préférable)
- Peut se monter axialement ou radialement
- Démontage simple avec un tournevis



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Ød2	Arbre de Ø	Ød3 max	A	S	Boîtage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
BFA-1.2/B	1,2	1,4 - 2,0	3,25	1,01	0,3	1000	✓	31,30 €
BFA-1.5/B	1,5	2,0 - 2,5	4,25	1,28	0,4	1000	✓	33,17 €
BFA-1.9/B	1,9	2,5 - 3,0	4,80	1,61	0,5	1000	✓	35,40 €
BFA-2.3/B	2,3	3,0 - 4,0	6,30	1,94	0,6	1000	✓	38,77 €
BFA-3.2/B	3,2	4,0 - 5,0	7,30	2,70	0,6	1000	✓	45,48 €
BFA-4/B	4,0	5,0 - 7,0	9,30	3,34	0,7	1000	✓	48,09 €
BFA-5/B	5,0	6,0 - 8,0	11,30	4,11	0,7	1000	✓	69,00 €
BFA-6/B	6,0	7,0 - 9,0	12,30	5,26	0,7	1000	✓	78,31 €
BFA-7/B	7,0	8,0 - 11,0	14,30	5,84	0,9	500	✓	53,13 €
BFA-8/B	8,0	9,0 - 12,0	16,30	6,52	1,0	500	✓	60,23 €
BFA-9/B	9,0	10,0 - 14,0	18,80	7,63	1,1	500	-	84,29 €
BFA-10/B	10,0	11,0 - 15,0	20,40	8,32	1,2	500	✓	101,45 €
BFA-12/B	12,0	13,0 - 18,0	23,40	10,45	1,3	200	✓	59,80 €
BFA-15/B	15,0	16,0 - 24,0	29,40	12,61	1,5	200	✓	113,46 €
BFA-19/B	19,0	20,0 - 31,0	37,60	15,92	1,75	100	-	134,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



HK
Accessoire de serrage
manuel, Serrage
manuel LWL



PTA50
Pied articulé à
embase tôle Ø50, Ø
50



MEB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1:1



RFKfp
Pied support inox,
Pied support



E50
Réducteur à renvoi
d'angle, de 3 à 41 Nm



MHXred
Manchon réducteur
mâle/femelle,
Hexagonal - acier



GP
Grenouillère ressort à
biellettes, Avec porte-
cadenas



T5M T10M
Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier



BAC105
Bac à bec, 8mm



BZY
Amortisseur élastique
cylindrique, Acier




SHW
Rondelle simple ,
Acier




DOMI80
Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XY

Produits complémentaires



CXS
Circlip externe
DIN471, externe DIN
471



CYS
Circlip interne
DIN472, interne DIN
472



PAL
Ecrou de sécurité,
Pour blocage axial