

# Broche de fixation pour douille

## BFD

## Blocage à ressort rapide et léger


- Doigt de maintien et de centrage
- Élément de fixation
- Matière :  
Acier finition naturelle
- T° d'utilisation : +180°C

### Info


- Répétabilité +/- 0,25mm

### Accessoires


- Douille de réception BFD8-DLL  
(tome 1 p.229)



Exemple d'utilisation :  
Fixation d'une unité coulissante



Force de cisaillement



### REMISES

| Qté       | 1+  | 4+          | 8+          |
|-----------|-----|-------------|-------------|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | Sur demande |

| Références | Force de cisaillement (kN) | Prix uni. 1 à 3 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| BFD8-23    | 1,8                        | 5,29 €          |

Dimensions en mm

# Douille de réception pour broche de fixation

**Blocage à ressort** rapide et léger **BFD8DLL**

## - Élément de blocage à associer avec la broche de fixation BFD.

- Les 3 billes à l'intérieur de la douille maintiennent la broche avec la force de serrage indiquée

- Matières :

Corps acier nickelé

Billes inox traité

Ressort inox

- T° d'utilisation : jusqu'à 180°C

## Montage

- Forme A : plaques d'une épaisseur de 6mm min


- Forme B : plaques d'une épaisseur de 10mm max

- Forme C : plaques d'une épaisseur supérieur à 10mm

- Forme D : trou borgne

## Accessoires

- Broche de fixation pour douille **BFD8-23**  
(tome 1 p.228)



## REMISES

| Qté       | 1+  | 4+  | 8+          |
|-----------|-----|-----|-------------|
| Rem. Prix | -5% | -5% | Sur demande |

| Références   | Force de serrage (N) | Force de Cisaillement (kN) | H1 | SW | Prix Uni. 1 à 3 |
|--------------|----------------------|----------------------------|----|----|-----------------|
| BFD8-7/DLL   | 7                    | 1,8                        | -  | -  | 33,85 €         |
| BFD8-15/DLL  | 15                   | 1,8                        | -  | -  | 33,85 €         |
| DLL-M16-EC   | Ecrou pour BFD8      |                            | 8  | 24 | 0,78 €          |
| DLL-M16-TOOL | Outils de montage    |                            |    |    | 23,48 €         |

Dimensions en mm

# Broche pour douille magnétique

## BDM

## Blocage magnétique rapide et léger


- **Doigt de maintien pour douille magnétique**
- Élément de fixation pour maintenir des tôles ou de fines plaques. La broche est retenue dans le corps de la douille par un aimant
- Matière :  
Acier finition naturelle

### Info

- La broche est maintenue en place par le magnet dans la douille magnétique **BDM6-7/DLL**
- Possibilité de fixation avec écrou (non fourni) ou en vissant directement dans la contre-pièce



### Accessoire

- Douille de logement **BDM6-7/DLL** (tome 1 p.231)




Exemple d'utilisation :

Montage rapide ou retrait de clapets



Tolérances de montage recommandées:



### REMISES

| Qté       | 1+  | 4+  | 8+          |
|-----------|-----|-----|-------------|
| Rem. Prix | -5% | -5% | Sur demande |

| Références | Force de cisaillement (kN) | Prix uni. 1 à 3 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| BDM6-7     | 0,9                        | 3,61 €          |

Dimensions en mm

# Douille magnétique pour broche

## Blocage magnétique rapide et léger BDMDLL

- **Douille magnétique**
- Un aimant dans la douille attire la broche **BDM6-7** et la maintient avec la force de serrage indiquée
- Matières :  
Corps en inox finition naturelle  
Aimant néodyme
- T° d'utilisation : 80°C maxi

### Montage



- Forme A : plaques d'une épaisseur de 6mm min
- Forme B : plaques d'une épaisseur de 10mm max
- Forme C : plaques d'une épaisseur supérieur à 10mm
- Forme D : trou borgne

### Info


- Répétabilité +/-0,25mm

### Accessoires


- Broche pour douille magnétique **BDM6-7** (tome 1 p.230)




Forme A




Forme B



Forme C



Forme D



### REMISES

| Qté       | 1+  | 4+  | 8+          |
|-----------|-----|-----|-------------|
| Rem. Prix | -5% | -5% | Sur demande |

| Références    | Force de serrage (N)              | Force de cisaillement (kN) | H1 | SW | Prix Uni. 1 à 3 |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----|----|-----------------|
| BDM6-7/DLL    | 7                                 | 0,8                        | -  | -  | 14,21 €         |
| DLL-M12-EC/SS | Ecrou pour BDM6-7/DLL             |                            |    |    | 0,65 €          |
| DLL-M16-TOOL  | Outils de montage pour BDM6-7/DLL |                            |    |    | 23,48 €         |

Dimensions en mm