



# Bouchon hexagonal

## BHEX

## Pour tête hexagonale

- Cache pour vis ou écrous hexagonaux
- Esthétique, évite les coupures
- Matière :  
Technopolymère noir
- Conditionné par lot



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Pour filetage	Pour hexagone	C	Ød	h1	h2	h3	Qté par lot	Prix uni. 1 à 4
BHEX-4/B	M4	7	6,9	9	7,5	8,3	3,5	100	18,60 €
BHEX-5/B	M5	8	7,9	10,9	8,5	9,5	5	100	18,60 €
BHEX-6/B	M6	10	9,8	12,9	12,0	13,0	6	100	18,60 €
BHEX-8/B	M8	13	12,8	16,8	14,0	15,0	9	100	26,04 €
BHEX-10/B	M10	17	16,7	21,3	18,5	19,5	9	50	14,88 €
BHEX-12/B	M12	19	18,7	23,6	20,0	21,5	11	50	18,60 €
BHEX-14/B	M14	22	21,7	27,5	22,5	24,0	12	50	20,46 €
BHEX-16/B	M16	24	23,7	29,8	25,5	27,0	14	10	7,06 €
BHEX-20/B	M20	30	29,8	37,7	31,0	33,2	17	10	17,84 €
BHEX-24	M24	36	35,8	44	38,0	39,2	20	1	2,30 €
BHEX-30	M30	46	45,8	55,9	49,0	51,5	25	1	3,34 €


Dimensions en mm

## Nos autres produits



SMS

Engrenage spiro-conique, 1:1



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser



DHX

Goupille extractible DIN 7979D, extractible DIN 7979D



CHN\_CHNSS

Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



MDB\_MTB

Engrenage conique plastique, 2:1



DKONSL

Butée élastique silicone, Fixation mâle



PLB

Entretoise cylindrique, Laiton




LRX

Chariot pour glissière linéaire à rouleaux, Chariot - de 9410 N à 101000 N



BABpss

Broche à billes inox 301, Inox



MATCD

Arbre étiré calibré, Acier 42CD4T prétraité



MCL

Manchon cylindrique taraudé, Cylindrique - acier



AC144

Crochet plat pour grenouillère, 22mm

## Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale DIN 933, Acier classe 8.8



SHN

Ecrou 6 pans DIN 934, Acier classe 6|8