



Renvoi d'angle à double sortie



Couple jusqu'à 128Nm

BLHM70

- L'entrée et les deux sorties ont un sens de rotation inversé
- Rappports de 1:1 et 2:1
- Jeu en sortie $\approx 1^\circ$
- Vitesse maxi. : 3000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé
 - Entrée : acier trempé,
 - Sortie : acier non trempé
- Masse 8,76 kg

Option

- Modifications selon vos spécifications



Couple de sortie en (Nm : valeurs indicatives)

Rappports	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
VITESSE 1000	51	34
D'ENTREE 500	64	38
(t/min) 100	85	51
50	94	60
10	128	77

Innovant !
2 sens de rotation en sortie

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	Rapport	Rendement pour 1000 t/min	Vitesse maxi. d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Module	Prix Uni.
BLHM70-1	1:1	88%	3000	3000	4,0	sur demande
BLHM70-2	2:1	88%	3000	1500	2,5	sur demande

Dimensions en mm

Nos autres produits



YG3

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



BABtss

Broche à billes inox
303, inox 303



LACT_SS

Levier à came
réglable inox, Mâle



LVT

Mini vérin motorisé
4A, 4 ampères



H3

Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné
(delrin)



PTGT

Poulie tendeur, Pour
courroie trapézoïdale



CTss

Cardan télescopique
inox, Sollicitation
légère



ERT

Ecroû plaque, Pour
rainure en T



SSG0

Engrenage droit inox,
Inox 304L



RBNpl

Roulette pivotante à
double blocage, Acier
- Caoutchouc



PRF_CH

Chaîne porte câble
pour profilé
aluminium, Chaîne au



PR125

Pied à rotule Ø123, Ø
123

Produits complémentaires



BLH70

Renvoi d'angle, de 26
à 128 Nm



BLHT70

Renvoi d'angle, de 26
à 128 Nm