



# Renvoi d'angle à double sortie

Couple jusqu'à 128Nm

BLHM70

- L'entrée et les deux sorties ont un sens de rotation inversé

- Rappports de 1:1 et 2:1

- Jeu en sortie  $\approx 1^\circ$

- Vitesse maxi. : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé



Entrée : acier trempé,

Sortie : acier non trempé

- Masse 8,76 kg

## Option

- Modifications selon vos spécifications



Couple de sortie en (Nm : valeurs indicatives)

Rappports	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
VITESSE 1000	51	34
D'ENTREE 500	64	38
(t/min) 100	85	51
50	94	60
10	128	77

Innovant !  
2 sens de rotation en sortie

## REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	Rapport	Rendement pour 1000 t/min	Vitesse maxi. d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Module	Prix Uni.
BLHM70-1	1:1	88%	3000	3000	4,0	sur demande
BLHM70-2	2:1	88%	3000	1500	2,5	sur demande

Dimensions en mm

## Nos autres produits



H1

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés, Acier  
20NCD2



YG1

Engrenage droit  
PERFORMANCE, Acier  
35NCD6



PMC48\_M8

Pied de machine  
antivibratoire, Plaque  
de base ovale



VDS

Système de réglage  
par verrou coulissant,  
Verrou coulissant pour  
t...



NT62

Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de 6  
à 18 Nm - à trains ...



BLH70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm



PGM86-M5

Poignée de  
manutention,  
Thermoplastique



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur  
rail Drylin® T, jusqu'à  
7000 N



GE32

Grenouillère rigide à  
anneau, Standard



RAM35

Réducteur manuel,  
Renvoi d'angle



BPPL

Outil pour bille  
porteuse mini, Outil  
d'encastrement



AKN

Accouplement soufflet  
Gerwah®, de 22 à  
180Nm

## Produits complémentaires



BLH70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm



BLHT70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm