



Renvoi d'angle à double sortie



Couple jusqu'à 128Nm

BLHM70

- L'entrée et les deux sorties ont un sens de rotation inversé
- Rappports de 1:1 et 2:1
- Jeu en sortie $\approx 1^\circ$
- Vitesse maxi. : 3000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé
 - Entrée : acier trempé,
 - Sortie : acier non trempé
- Masse 8,76 kg

Option

- Modifications selon vos spécifications



Couple de sortie en (Nm : valeurs indicatives)

Rappports	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
VITESSE 1000	51	34
D'ENTREE 500	64	38
(t/min) 100	85	51
50	94	60
10	128	77

Innovant !
2 sens de rotation en sortie

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	Rapport	Rendement pour 1000 t/min	Vitesse maxi. d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Module	Prix Uni.
BLHM70-1	1:1	88%	3000	3000	4,0	sur demande
BLHM70-2	2:1	88%	3000	1500	2,5	sur demande

Dimensions en mm

Nos autres produits



BAC110

Bac à bec orientable,
Bac à bec



UGH50

Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø50



Gal-cardan

Cardan simple série
éco, Sollicitation
légère




NKIA

Roulement combiné
avec bague interne,
Charge axiale dans 1
sens



CSS

Rotule lisse acier,
Acier / acier
autolubrifiant



GBMf

Ecrou épaulé pour vis
à billes, Ecrou épaulé
à filets multiples



RBGtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc gris - à
dou...



DOMI120

Accessoires de liaison,
Platine



PRF_ECL

Ecrou pour profilé
aluminium, Ecrou
carré à languette
acier



BAGSS

Bague de blocage
inox, Inox



SUA4

Chaîne simple au
mètre, Acier



BOX-TOR-A

Coffret de joints
toriques en nitrile,
2,90 x 1,78mm à
28,17 x 3,53

Produits complémentaires



BLH70

Renvoi d'angle, de 26
à 128 Nm



BLH70

Renvoi d'angle, de 26
à 128 Nm