



# Renvoi d'angle à double sortie

Couple jusqu'à 128Nm



BLHM70

- L'entrée et les deux sorties ont un sens de rotation inversé

- Rapports de 1:1 et 2:1
- Jeu en sortie  $\approx 1^\circ$
- Vitesse maxi. : 3000 t/min
- Matières :
  - Boîtier : aluminium anodisé
  - Entrée : acier trempé,
  - Sortie : acier non trempé
- Masse 8,76 kg

## Option

- Modifications selon vos spécifications



Couple de sortie en (Nm : valeurs indicatives)

Rapports	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
VITESSE 1000	51	34
D'ENTREE 500	64	38
(t/min)		
100	85	51
50	94	60
10	128	77

Innovant !  
2 sens de  
rotation en sortie

## REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -15%		Sur demande

Références	Rapport	Rendement pour 1000 t/min	Vitesse maxi. d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Module	Prix Uni.
BLHM70-1	1:1	88%	3000	3000	4,0	sur demande
BLHM70-2	2:1	88%	3000	1500	2,5	sur demande

Dimensions en mm

## Nos autres produits



TBD

Table à pas inversé manuelle, 20kg



ZG0

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



PRF\_GAL

Galet pour profilé aluminium, Galet creux ø12



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



BPHF

Bille porteuse à encastrer, Forte



VP

Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Acier



PPF

Bouton d'indexage à bride, à bride




MDB\_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



CNA-CNG

Platine en équerre,  
Platine en équerre  
pour chape



IN1

Engrenage interne,  
Plastique usiné  
(delrin)



BPHT

Bille porteuse à visser, Forte



TIFss

Bout fileté DIN976A,  
Inox

## Produits complémentaires



BLH70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm



BLHT70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm