

Coffret de collier de serrage

BOX-CS

Acier

- Mallettes composées de colliers bande pleine de 9mm ou 12mm
- Idéal pour la maintenance

Info.

- Contient 1 tournevis flexible



Mallette petit modèle BOX-CS-100

Quantité	Plage de serrage ØD	largeur bande
15	8-12	9
20	10-16	9
20	12-22	9
15	16-27	9
15	20-32	9
15	25-40	9

Mallette grand modèle BOX-CS-220

Quantité	Plage de serrage ØD	largeur bande
20	8-12	9
25	10-16	9
30	12-22	9
25	16-27	9
25	20-32	9
25	25-40	9
20	16-27	12
20	20-32	12
20	32-50	12
10	40-60	12

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Dimensions coffret	Quantité par boîte	Prix Uni.
BOX-CS-100	255x315x65	100 pièces	59,85 €
BOX-CS-220	460x360x85	220 pièces	124,68 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



B_ECO

Engrenage conique
série éco., 1:1



RHTplss

Roulette Hautes
températures,
jusqu'à 200kg



CHAE4080PA

Charnière en façade
rectangulaire,
Polyamide



KB_UU

Douille à billes
massive fermée, De
précision - acier




BPTR_M

Bouchon pour tube
rond, Avec insert
taraudé



ACLCHAR

Charnière pour profilé
aluminium, Charnière
avec trous oblongs



P70

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
164 Nm



PGB

Porte-accessoire pour
profilé aluminium,
Porte-outil



PLM-SC

Aimant plat avec trou
taraudé, Avec trou
taraudé



BOX-TOR-ORFS

Coffret de joints
toriques NBR90Sh A,
7,65 x 1,78mm à



DZY

Butée élastique
cylindrique, Acier



PGMT

Poignée de
cartérisation à fixation
avant, Acier

Produits complémentaires



BOX-CSss

Coffret de collier de
serrage, Coffret
colliers inox